











室 外 機




Pから見る（下引配管位置）



1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ8m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は5m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、
制御側φ1.6×2のFケーブルを使用します。



項 目		形 式	室 内 機	室 外 機
			RAS-228EX	RAC-22EX
電 源 (50/60Hz)			単相100V	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—	700
	熱交換器フィン形状		アコーディオンスリット	波形フィン
	冷媒制御装置		—	キャピラリチューブ
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン22	
	封入量 (g)		740 (エアページ分80g含む)	
装 置	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配 管	配管接続方式	フレア	
		パイプ径 細 径 (外径φmm)	φ6.35	
		太 径	φ9.52	
		配管セ ッ ト	P-24VK2, 28VK2	
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20	20
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン
		風 量 強 風	360・500	1,200・1,200
		(m³/h) 弱 風	320・360	—
		微 風	240・280	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	9.1	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	12.3
	消費電力 (W)	冷 房	820 (190~1,150)	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	1,110 (160~1,350)
	力 率 (%)	冷 房	90	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	90
	始 動 電 流 (A)	冷 房	9.1	
暖 房		12.3		
接続ケーブルの本数		4		
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	125V-15A		
	形 状	㊹	—	
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		2.2 (0.5~2.8)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.2	
	冷 房 の め や す		6~9畳 (10~15m²)	
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	3.4 (0.4~4.1)	
	電 気 ヒ ー タ ー (W)	低 温	3.0	
				—
機 能	暖 房 の め や す		7~9畳 (12~15m²)	
	据 付 方 式	背面引掛	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1J2		
	表 示 ラ ン プ	除湿, 運転, タイマー		
風 速 切 換	自動, 強風, 弱風, 微風			
	—			
キャビネット (色, マンセルNo)			—	TベージュNo5Y7/2
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	265	520	
	幅	798	695+16	
	奥 行	168+10	210+52	
製 品 質 量 (kg)		6.5	29	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	35・39	43・44	
	弱 風	31・34	—	
	微 風	23・23	—	
ドレン接続口 (外径φmm)		16		
付 属 品		壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m)		左/右	0.9/1.6	—

- 再封入時は冷媒量を接続配管 5 m 時は 660 g、5 m を超える時は 720 g 封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫 	製図	マツバラ	94.02.23	名称		桁木図番
	審査	オソト	94.02.23	RAS-228EX: RAC-22EX	Hitachi Appliances, Inc.	3YAA66921
	承認	ナガサワ	94.02.24	構造: 寸法図	Tokyo Japan	

3YDA66922

A

B


C

D


E

F


回路図



配線図 RAC-22EX



配線図 RAS-228EX



	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫 94.2.24	製図 マツバラ	94.02.21	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番
審査 オソト	94.02.23		RAS-228EX:RAC-22EX			3YDA66922
承認 ナガサワ	94.02.24		回路図:配線図			