





















室内機



- 注 記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
(配管長が8mを超える場合には、10g/㎡の追加チャージが必要です)
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ




仕様表

項目			形式	室内機		室外機	
				RAS-228JX		RAC-228JX	
電源 (50/60Hz)				単相100V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			—		700	
	熱交換器フィン形状			アコーディオン		コルゲート	
	冷媒制御装置			—		キャピラリ	
	冷媒切換装置			—		四方弁	
	冷媒	種類		フロン22			
		封入量 (g)		540 (パージ分20g含む)			
	過負荷保護装置			自動復帰形			
	配管	配管接続方式		フレア			
パイプ径		細径	6.35				
		太径	9.52				
配管セット		P-24VK2, P-28VK2					
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20		20	
	ファン (冷房・暖房)	種類		貫流ファン		プロペラファン	
		風量 (m ³ /h)	強風	360・480		1320・1290	
			弱風	320・410		—	
			微風	280・340		—	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	9.1				
		暖房	ヒータ ON	—			
	ヒータ OFF		12.1				
	消費電力 (W)	冷房	820 (320~1100)				
		暖房	ヒータ ON	—			
	ヒータ OFF		1090 (280~1300)				
	力率 (%)	冷房	90				
		暖房	ヒータ ON	—			
	ヒータ OFF		90				
	始動電流 (A)		冷房	9.1			
	暖房	12.1					
接続ケーブルの本数			4				
電源プラグ	容量 (V-A)		125V-15A				
	形状		㊶		—		
冷房特性	冷房能力 (kW)			2.2 (0.9~2.5)			
	除湿能力 (ℓ/h)			1.2			
	冷房のめやす			6~9畳 (10~15m ²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)		ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	3.2 (0.9~3.9)			
		低温	2.8				
	電気ヒーター (W)			—			
暖房のめやす			7~9畳 (12~15m ²)				
機能	据付方式			背面引掛		—	
	主操作スイッチ			ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1Y4			
	表示ランプ			運転・タイマー			
	風速切換			自動・強風・弱風・微風			
キャビネット (色, マンセルNo)				—		—	
外形寸法 (mm)	高さ		248		530		
	幅		744		665+80		
	奥行		168+5		247+38		
製品質量 (kg)				5.5		24	
騒音 (dB)	強風		36・40		44・44		
	弱風		32・36		—		
	微風		28・32		—		
ドレン接続口 (外径φmm)				φ16			
付属品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)		左/右	0.9/1.6		—		


●本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考				投影法 	尺度 NTS	
入庫 	製図 オオタ 審査 オオタ 承認 ナハ	97.10.16	名称	97.10.16	RAS-228JX: RAC-228JX 構造: 寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YAA74804


3YDA74805



配線図 R A C - 2 2 8 J X



配線図 RAS-228JX



	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 	製図 オオタニ	97.10.06	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栞木図番 3YDA74805
	審査 オオタニ	97.10.06	RAS-228JX: RAC-228JX			
	承認 ナバ	97.10.06	回路図: 配線図			