










318 3YAAA2259

室内機




室外機




注

1. 室内機のサービススペースは左右が 50 mm、上は 50 mm 必要です。
2. 配管は大径・細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 12 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 8 m 以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側が φ2.0×2、制御側が φ1.6×2
または φ2.0×2 の単線 F ケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ 約 0.4 m 約 1.1 m





7. プラグの形状 ⑪


室内機受電の場合



室外機受電の場合


仕様表

項目		形式	室内機		室外機	
			RAS-22ANX		RAC-2209NX	
電源 (50/60Hz)			単相100V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		-		800	
	熱交換器フィン形状		スリット		コルゲート	
	冷媒制御装置		-		電動膨張弁	
	冷媒切換装置		-		四方弁	
	冷媒	種類	HCFC-22			
		封入量 (g)	790			
	過負荷保護装置		自動復帰形			
配管	配管接続方式	フレア				
		パイプ径 (外径φmm)	細径	φ6.35		
		太径	φ9.52			
配管セット		P-24VR, P-28VR				
送風装置	ファンモータ出力 (W)		20		20	
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン	
		風量 (m³/h)	強風	470・500	1,250・1,250	
		弱風	430・455	-		
電気特性	運転電流 (A)	冷房	6.9			
		暖房	ヒータ ON	-		
			ヒータ OFF	9.1		
	消費電力 (W)	冷房	620 (155~1030)			
		暖房	ヒータ ON	-		
			ヒータ OFF	820 (115~1130)		
	力率 (%)	冷房	90			
		暖房	ヒータ ON	-		
			ヒータ OFF	90		
	始動電流 (A)		冷房	6.9		
		暖房	9.1			
接続ケーブルの本数		4				
冷房特性	電源プラグ		容量 (V-A)	125V-15A		
			形状	㊦	-	
	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9~2.8)			
暖房特性	除湿能力 (l/h)		1.2			
	冷房のめやす		6~9畳 (10~15m²)			
	暖房能力 (kW)	ヒータON	-			
		ヒータOFF	3.2 (0.9~4.3)			
電気ヒーター (W)		低温 3.1				
機能	暖房のめやす		7~9畳 (12~15m²)			
	据付方式		背面引掛 -			
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2L1			
	表示ランプ		カラッと除湿・運転・タイマー			
風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
キャビネット色 (近似マンセルNO.)			ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高さ		285		570	
	幅		798		700+60	
	奥行		193+10		210+35	
製品質量 (kg)			8		29	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	冷房	39・41		44・45	
		暖房	33・35		-	
		微風	28・30		-	
	静		23・23		-	
ドレン接続口 (外径φmm)			16			
付属品			壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)			0.4/1.1		左/右 -	


署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	テヅカ	2002.02.26		NTS	RAS-22ANX:RAC-2209NX構造:寸法図
審査	ヤスナガ	2002.02.27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YAAA2259	再入庫 入庫 2002-03 06
承認	ヤスナガ	2002.02.27			

3YDAA2260

回路図



RAS-22ANX



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 テヅカ	2002.02.26	第一角法	NTS	RAS-22ANX:RAC-2209NX回路図:配線図
審査 ヤスナガ	2002.02.27			栃木図番
承認 ヤスナガ	2002.02.27			再入庫
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				3YDAA2260
				2002-03 06