

1276AAVAV3Y

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

230

227

9.5

6.0

4.7

6.5

780

280

70

165

450

165

ツツイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

約55

約380

約70

ドレンホース

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

フロントパネル

上面吸込口

50

50

室内機サービススペース

165

70

450

165

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

50以上

5.0

2.5

5.0

3

255.7

186

450

380

本体中心線

壁穴φ65

80

25

600

650

780

25

65

45.5

36.5

46.5

配管引出し穴中心線

細径配管

太径配管

ドレンホース

室内機から電源を取る場合

端子台

黒白茶赤

接続ケーブル

赤茶白黒

端子台

室外機

室内機から電源を取る場合

端子台

茶赤

接続ケーブル

赤茶白黒

端子台

室外機

電源 単相100V

3YAAA3927

仕様表

| 項目            |           | 形式                     | 室内機            | 室外機           |
|---------------|-----------|------------------------|----------------|---------------|
| 電源            |           | (50/60Hz)              | RAS-22ARX      | RAC-2209RX    |
| 電圧            |           |                        | 単相100V         |               |
| 冷凍装置          | 圧縮機出力     | (W)                    | —              | 800           |
|               | 熱交換器フィン形状 |                        | 細形スリット         | コルゲート         |
|               | 冷媒制御装置    |                        | —              | 電動膨張弁         |
|               | 冷媒切換装置    |                        | —              | 四方弁           |
| 配管            | 冷媒種類      |                        | フロン R410A      |               |
|               | 封入量       | (g)                    | 940            |               |
|               | 過負荷保護装置   |                        | 自動復帰形          |               |
|               | 配管接続方式    |                        | フレア            |               |
| 送風装置          | パイプ径      | 細径                     | φ6.35          |               |
|               | (外径φmm)   | 太径                     | φ9.52          |               |
|               | 配管セット     |                        | P-24VR, P-28VR |               |
|               | ファンモータ出力  | (W)                    | 25             | 40            |
| ファン           | 種類        |                        | 貫流ファン          | プロペラファン       |
|               | 風量        | 強風                     | 510・650        | 1500・1500     |
|               | (m³/h)    | 弱風                     | 460・560        | —             |
|               |           | 微風                     | 400・510        | —             |
| 電気特性          | 運転電流      | 冷房                     | 4.7            |               |
|               | (A)       | 暖房                     | ヒータ ON         | —             |
|               |           |                        | ヒータ OFF        | 6.2           |
|               | 消費電力      | 冷房                     | 425 (155~980)  |               |
| 力率            | 暖房        | ヒータ ON                 | —              |               |
|               |           | ヒータ OFF                | 560 (115~1010) |               |
|               | 始動電流      | 冷房                     | 9.0            |               |
|               | (A)       | 暖房                     | —              |               |
| 接続ケーブルの本数     | 容量(V-A)   | 9.0                    |                |               |
|               | 形状        | 125V-15A               |                |               |
|               | 電源プラグ     | ⑪                      |                |               |
|               | 冷房特性      | 冷房能力                   | (kW)           | 2.2 (0.9~2.9) |
|               | 除湿能力      | (ℓ/h)                  | 1.2            |               |
|               | 冷房のめやす    |                        | 6~9畳 (10~15m²) |               |
| 暖房特性          | 暖房能力      | ヒータ ON                 | —              |               |
|               | (kW)      | ヒータ OFF                | 3.0 (0.9~4.7)  |               |
|               | 電気ヒーター    | 低温                     | 3.4            |               |
|               | 暖房のめやす    |                        | 7~8畳 (11~14m²) |               |
| 機能            | 据付方式      | 背面引掛                   |                |               |
|               | 主操作スイッチ   | プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2V1 |                |               |
|               | 表示ランプ     | 除湿・運転・タイマー             |                |               |
|               | 風速切換      | 自動, 強風, 弱風, 微風, 静      |                |               |
| 色調(近似マンセルN0.) |           | ホワイト(N9)               | Tベージュ(5Y7/2)   |               |
| 外形寸法(mm)      | 高さ        | 280                    | 570            |               |
|               | 幅         | 780                    | 750+86         |               |
|               | 奥行        | 227+3                  | 288+47         |               |
|               | 製品質量(kg)  | 9                      | 32             |               |
| 騒音(dB)(冷房・暖房) | 強風        | 41・43                  | 44・45          |               |
|               | 弱風        | 33・34                  | —              |               |
|               | 微風        | 27・29                  | —              |               |
|               | 静         | 23・23                  | —              |               |
| ドレン接続口(外径φmm) |           | 16                     |                |               |
| 付属品           |           | 壁掛据付部品一式               |                |               |
| 電源コード長さ(m)    |           | 左/右                    | 0.4/1.1        |               |

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

マツバラ

2003・01・30

NTS

RAS-22ARX:RAC-2209RX

構造:寸法図

審査

イノエ

2003・02・03

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA3927

再入庫

2003-02

27

承認


イノエ

2003・02・03

2006.04.01

社名変更/Company Name change

Apr.01.2006



3YDAA3975

A

B

C


D

E


F

回路図

電源プラグ  
単相100V  
50/60Hz




配線図 RAC-2209RX



配線図

RAS-22ARX



|    |     |            |     |                          |                      |     |               |
|----|-----|------------|-----|--------------------------|----------------------|-----|---------------|
| 署名 | 年月日 | 投影法        | 尺度  | 名称                       | RAS-22ARX:RAC-2209RX |     |               |
| 製図 | ミウラ | 2003.01.30 | NTS | 回路図                      | ： 配線図                |     |               |
| 審査 | ナガタ | 2003.01.31 |     | Hitachi Appliances, Inc. | 栃木図番                 | 再入庫 | 入庫            |
| 承認 | カトワ | 2003.01.31 |     | Tokyo Japan              | 3YDAA3975            |     | 2003-02<br>28 |

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8