






仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
				RAS-22EWJ	RAC-22EWJK	
電 源 (50/60Hz)			単相100V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		-		700	
	熱交換器フィン形状		アコーディオンスリット		山形スリット	
	冷媒制御装置		-		キャピラリチューブ	
	冷媒切換装置		-		四方弁	
	冷媒	種類	フロン22			
		封入量 (g)	730 (エアパージ分50g含む)			
	過負荷保護装置		自動復帰形			
	配 管	配管接続方式		フレア		
パイプ径 (外径φmm)		細 径	φ6.35			
		太 径	φ9.52			
配管セ ッ ト		P-24VK2, 28VK2				
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		10	20		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	450/480・450/480	1,320/1,380・1,320/1,380	
			中 風	380/400・380/400	-	
			微 風	330/330・330/330	-	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	9.4/10.8			
		暖 房	ヒータ ON	-		
	ヒータ OFF		9.2/10.8			
	消費電力 (W)	冷 房	870/1,060			
		暖 房	ヒータ ON	-		
	ヒータ OFF		860/1,070			
	力 率 (%)	冷 房	93/98			
		暖 房	ヒータ ON	-		
	ヒータ OFF		93/99			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	44/43			
暖 房		44/43				
接続ケーブルの本数	4					
	電源プラグ容量 (V-A)	125V-15A				
冷房 特性	形 状	㊦	-			
	冷 房 能 力 (kW)	2.0/2.2				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)	1.0/1.2				
	冷 房 の め や す	6~8/6~9畳 (9~14/10~15m²)				
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	-			
		ヒータ OFF	2.8/3.2			
		低 温	2.0/2.2			
	電気ヒータ (W)	-				
機 能	暖 房 の め や す	6~8/7~9畳 (10~13/12~15m²)				
	据 付 方 式	背面引掛	-			
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4Z				
	表 示 ラ ン プ	運転, タイマー, ホットキープ, フィルター				
風速切換		自動, 強, 弱, 微				
キャビネット (色, マンセルNo)			-	TベージュNo5Y7/2		
外形寸法 (mm)	高 さ	298	520			
	幅	815	795+25			
	奥 行	179+6	220+34			
製 品 質 量 (kg)			8	28		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	38/39・38/39	45/46・47/48			
	弱 風	35/36・35/36	-			
	微 風	32/33・32/33	-			
ドレン接続口 (外径φmm)			16			
付 属 品			据付部品一式			
電源コード長さ (m)			左/右	0.9/1.6	-	

- /で示されている数値は左が 50 Hz、右が 60 Hz の数値です。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫 94. 6.27 庫	製図 審査 承認	フタナベ ヤマシタ ツボクタ	94.06.22 94.06.22 94.06.27	名称 RAS-22EWJ:RAC-22EWJK 構造:寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YAA67287



	備考				投影法 	尺度 NTS	
入庫 94.6.27 庫	製図	ワタナベ	94.06.22	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
	審査	マシタヒ	94.06.22	RAS-22EWJ:RAC-22EWJK			
	承認	ソボフタ	94.06.22	回路図・配線図			
					板木図番 3YDA67349		