













室内機





室 外 機






1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
(配管長が8mを超える時は20g/mの冷媒追加充填が必要です。)
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ 約400 約1100。



- ## 7. プラグの形状 ⑩



- 室外機受電の場合



署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-22FNX RAC-22FNX
製図	トヨコセ 2002・01・11		NTS		構造：寸法図
審査	ヤスナガ 2002・01・11	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3.YAAA2061	再入庫 入庫 2002-01-18
承認	ヤスナガ 2002・01・11				

仕様表

項 目			形 式	室 内 機		室 外 機	
				RAS-22FNX		RAC-22FNX	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			-		700	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置			-		キャピラリチューブ	
	冷 媒 切 換 装 置			-		四方弁	
	冷 媒	種 類			HCFC-22		
		封 入 量 (g)			540 (エアパージ分20g含む)		
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形			
	配 管	配 管 接 続 方 式			フレア		
パイプ径 (外径φmm)		細 径	φ6.35				
		太 径	φ9.52				
配 管 セ ャ ッ ト			P-24VR, 28VR				
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			20		20	
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	360・480		1080・1050	
			弱 風	320・410		-	
			微 風	280・340		-	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房		9.2			
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	11.7			
	消 費 電 力 (W)	冷 房		830 (320~1,100)			
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	1,050 (280~1,230)			
	力 率 (%)	冷 房		90			
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房		9.2			
暖 房		11.7					
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4				
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A					
	形 状	㊹		-			
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.9~2.5)			
	除 湿 能 力 (l/h)			1.2			
	冷 房 の め や す			6~9畳 (10~15m²)			
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	-				
		ヒータ OFF	3.0 (0.9~3.6)				
		低 温	2.6				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			-			
機 能	暖 房 の め や す			7~8畳 (11~14m²)			
	据 付 方 式			背面引掛			
	主 操 作 ス イ ッ チ			ワイヤレスリモコン (プッシュボタン)・RAR-2Q1			
	表 示 ラ ン プ			運転, タイマー			
風 速 切 換	自動, 強風, 弱風, 微風						
	色 調 (近似マンセルNo.)			ホワイト (5Y8.5/0.5)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		248		570		
	幅		744		700+60		
	奥 行		168+5		210+35		
製 品 質 量 (kg)			5.5		28.0		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		37・41		47・48		
	弱 風		32・36		-		
	微 風		28・32		-		
ドレン接続口 (外径φmm)			16				
付 属 品			壁掛据付部品一式				
電 源 コ ー ド 長 さ (m)			左/右		0.4/1.1		
					-		

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

