






仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-22HHX	RAC-22HHX
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	波形
	冷媒制御装置		—	キャピラリチューブ
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン22	
	封入量 (g)		670 (エアページ分50g含む)	
配管	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径 太径		φ9.52	
送風装置	配管セット		P-24VK2, 28VK2	
	ファンモータ出力 (W)		20	20
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)		380・520	1250
電気特性	運転電流 (A)	冷房	8.1	
		暖房	ヒータ ON	—
	消費電力 (W)	冷房	730 (190~980)	
		暖房	ヒータ ON	—
	力率 (%)	冷房	90	
		暖房	ヒータ ON	—
冷房特性	始動電流 (A)	冷房	8.1	
		暖房	10.4	
	接続ケーブルの本数		4	
	電源プラグ容量 (V-A)		125V-15A	
	電源プラグ形状		㊹	—
	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9~2.5)	
暖房特性	除湿能力 (ℓ/h)		1.2	
	冷房のめやす		6~9畳 (10~15m²)	
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	
	電気ヒーター (W)	ヒータ OFF	3.2 (0.9~4.1)	
		低温	3.0	
	暖房のめやす		7~9畳 (12~15m²)	
機能	据付方式		背面引掛	
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1T1	
	表示ランプ		除湿, 運転, タイマー	
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風	
キャビネット (色, マンセルNo)			—	TベージュNo5Y7/2
外形寸法 (mm)	高さ		265	570
	幅		798	700+53
	奥行		168+10	210+35
製品質量 (kg)	強風		6.5	29
	弱風		36・39	44・44
	微風		32・35	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)			28・30	—
ドレン接続口 (外径φmm)			16	
付属品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m) 左/右			0.9/1.6	—

- 再封入時は冷媒量を接続配管5m以下は620g、5mを超え7m以下の時は640g、7mを超え8m以下の時は670g封入願います。
なお、接続配管が8mを超える時は15g/mの追加充填をお願いします。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。



	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 	製図	ナカオ	97.01.14	名称	板木図番	
	審査	クロカワ	97.01.14	RAS-22HHX:RAC-22HHX	Hitachi Appliances, Inc.	
	承認	オソト	97.01.14	回路図:配線図	Tokyo Japan	
						3YDA73035