

3YAA78832

室内機

193

183

7

6.0

6.5

46.5

据付板

785

798

285

46.5

6.5

上部吸込口

フロントパネル

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

P

174

450

174

81

70

70

26

4.5

90

背面から見る
(配管引出寸法)

背面図

ドレン取出口

ドレンホース

ツユトイ

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

760

700

60

552

570

1.8

210

77

7.5

135

245

225

8

10

241

30

55

12

35

100

500

室外機

トツテ

空気吸込口

アンカーボルト用長穴(12×16)
(2-φ8ボルト用)

空気吐出口

φ20ドレン穴

固定用穴
(8-φ6.5)

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8ボルト用)

サービススペース

ワイヤレスリモコン

56

18

147

Pから見る(下引配管位置)

47

31

60

10

10

60

49

据付板

天井面(回縁)

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20
ボードアンカー用切欠穴(左右)10.5×20

50以上

ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。

254.6

203.5

14

7.4

6.0

450

600

450

648

32.5

174

90

36.5

45

288

798

壁穴φ6.5

ドレンホース

本体中心線

配管引出し穴中心線

約900

約1600

7.プラグの形状 ㊶

室内機受電の場合

室外機受電の場合

室内機端子台A B C D

室外機端子台D C B A

接続ケーブル

赤茶白黒

電源単相100V

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

イワフチ

2000.03.08

NTS

RAS-22HLX:RAC-22HLX

審査

カネコ

2000.03.08

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

栃木図番

再入庫

入庫
2000-04
03

承認

オソト

2000.03.08

3YAA78832

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-22HLX	RAC-22HLX
圧縮機出力(W)		—	800
熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
冷媒制御装置		—	電動膨張弁
冷媒切換装置		—	四方弁
冷媒種類		フロン22	
過負荷保護装置		自動復帰形	
配管接続方式		フレア	
パイプ径細径(外径φmm)		6.35	
太径		9.52	
配管セット		P-24VR, P-28VR	
ファンモータ出力(W)		20	20
ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
風量(m³/h)		450・690	1,250・1,250
強風		—	—
弱風		—	—
微風		—	—
運転電流(A)		冷房 6.8 暖房 ヒータ ON 9.2 ヒータ OFF	
消費電力(W)		冷房 615 (125~980) 暖房 ヒータ ON 830 (110~1,185) ヒータ OFF	
力率(%)		冷房 90 暖房 ヒータ ON 90 ヒータ OFF	
始動電流(A)		冷房 6.8 暖房 9.2	
接続ケーブルの本数		4	
電源プラグ容量(V-A)		125V-15A	
形状		㊶	—
冷房能力(kW)		2.2 (0.9~2.5)	
除湿能力(l/h)		1.2	
冷房のめやす		6~9畳 (10~15m²)	
暖房能力(kW)		ヒータ ON 3.2 (0.9~4.3) ヒータ OFF 3.1	
暖房のめやす		7~9畳 (12~15m²)	
電気ヒーター(W)		—	
据付方式		背面引掛	—
主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-2C3
表示ランプ		冷・暖房/タイマー/除湿	
風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
キャビネット色		ホワイト, ナチュラルブラウン	Tベージュ
外形寸法(mm)		高さ 285 幅 798 奥行 183+10	高さ 570 幅 700+60 奥行 210+35
製品質量(kg)		8	29
騒音(dB)(冷房・暖房)		強風 36・40 弱風 34・36 微風 32・32 静 23・23	44・45 — — —
ドレン接続口(外径φmm)		16	
付属品		壁掛据付部品一式	
電源コード長さ(m)		左 / 右 0.9 / 1.6	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

イワフチ

2000.03.08

NTS

RAS-22HLX:RAC-22HLX

審査

カネコ

2000.03.08

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

栃木図番

再入庫

入庫
2000-04
03

承認

オソト


2000.03.08

3YAA78832


2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

3YDA78833


回路図



配線図 RAS-22HLX



配線図 RAC-22HLX



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	イワフチ	2000・03・08	NTS	RAS-22HLX;RAC-22HLX
審査	カネコ	2000・03・08	Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番
承認	オノト	2000・03・08	Tokyo Japan	再入庫
3YDA78833				2000-04-03