









3YAA77852



室内機




室 外 機



ワイヤレスリモコン




据 付 板 天井面（回縁）




生記


1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2
またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ



7. プラグの形状 ②
室内機受電の



室外機受電の場合



仕様表


項 目			形 式		室 内 機	室 外 機	
電 源 (50/60Hz)			RAS-22LXM RAC-22LXM				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		-		単相 100V 800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置		-		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置		-		四方弁		
	冷 媒	種 類	フロン22				
		封 入 量 (g)	690 g				
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形				
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア			
(外径φmm)		パイプ径 細 径	φ6.35				
		太 径	φ9.52				
		配 管 セ ッ ト		P-24VK2, P-28VK2			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	450・690		1,250・1,250	
			弱 風	420・580		-	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	6.8				
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	8.2			
	消費電力 (W)	冷 房	610 (125~980)				
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	735 (110~995)			
	力 率 (%)	冷 房	90				
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	6.8				
暖 房		8.2					
性	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4				
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A				
		形 状	㊹		-		
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		2.2 (0.9~2.5)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.2				
	冷 房 の め や す		6~9畳 (10~15m²)				
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータON	-				
		ヒータOFF	3.2 (0.9~4.3)				
		低 温	3.1				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		-				
機 能	暖 房 の め や す		7~9畳 (12~15m²)				
	据 付 方 式	背面引掛		-			
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2C3					
	表 示 ラ ン プ	フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー					
風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静					
キャビネット色			ホワイト		Tベージュ		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		285		570		
	幅		798		700+60		
	奥 行		183+10		210+35		
製 品 質 量 (kg)			8		29		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	風	36・39		42・42		
		風	32・35		-		
		風	28・30		-		
	静		23・23		-		
ドレン接続口 (外径φmm)			16				
付 属 品			壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)			0.9/1.6		-		

● 本仕様は予告なく変更することがあります。


署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-22LXM:RAC-22LXM
製図	イシマ	1999.10.04		NTS	構造：寸法図
審査	ヤスナガ	1999.10.04	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 再入庫 入庫 1999-10 15
承認	オソト	1999.10.04			

3YDA77856


回路図



配線図 RAS-22LXM



配線図 RAC-22LXM



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	1999.10.05	NTS		RAS-22LXM:RAC-22LXM
審査	1999.10.05			回路図: 配線図
承認	1999.10.05			
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桧木図番	再入庫	入庫 1999-10 15

3YDA77856