

3YAAA3774

室内機

785

100

100

85 (全開時)

85 (全開時)

135 (全開時)

室内機サービススペース

233

298

47

6.5

6.0

7

据付板

815

298

47

6.5

6.0

7

据付板

182.5

450

182.5

70

70

約360

約70

背面図

電源コード

接続コード

太径配管 (φ9.52) 接続用

細径配管 (φ6.35) 接続用

ドレンキャップ接続口

ツユトイ

ドレンホース

※機引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ワイヤレスリモコン

197

61

22

据付板

天井面 (回縁)

埋込ボルト用穴 (左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴 (左右)

5.0

5.0以上

(ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)

2.6

4.7

2.72

2.10

6.00

6.75

219.5

70

360

815

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

太径配管

細径配管

配管引出し穴中心線

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上が50mm、下が135mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損わない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. プラグの形状 Ⅱ 約0.9m 約1.6m

6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

電源 単相100V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-22PRX	RAC-22PRX
電圧			単相100V	
冷凍	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
装置	冷媒種類		フロン	R410A
	封入量 (g)		1320	8
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
配管	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径 太径		φ9.52	
	配管セット		P-24VR, P-28VR	
送風装置	ファンモータ出力 (W)		20	40
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)		590・660 470・540 430・490	1,590・1,530 — —
電気特性	運転電流 (A)	冷房	4.0	—
	消費電力 (W)	暖房	ヒータ ON ヒータ OFF	— 5.8
		冷房	ヒータ ON ヒータ OFF	365 (80 ~ 600) — 535 (75 ~ 1415)
	力率 (%)	暖房	ヒータ ON ヒータ OFF	— 93
冷房		—	92	
始動電流 (A)	暖房	—	5.8	
	冷房	—	4.0	
接続ケーブルの本数	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A	—
	形状		Ⅱ	—
冷房特性	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9~3.0)	—
	除湿能力 (l/h)		1.2	—
	冷房のめやす		6~9畳 (10~15m²)	—
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON ヒータ OFF	— 3.2 (0.9~5.8)	—
	電気ヒーター (W)	低温	4.2	—
	暖房のめやす		7~9畳 (12~15m²)	—
機能	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2R1	—
表示ランプ	風速切換		運転モニター・タイマー・カビ見張り	—
	色調 (近似マンセルN.O.)		ホワイト (N9) ベージュ (10YR7/2)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ		298	570
	幅		815	750+86
	奥行		233+15	288+47
製品質量 (kg)			9.5	3.5
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		41・44	43・43
	弱風		32・33	—
	微風		26・28	—
	静		21・22	—
ドレン接続口 (外径φmm)			16	—
付属品			壁掛据付部品一式・空清フィルター	—
電源コード長さ (m)		左/右	0.9/1.6	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

モリモト

2003.01.28

NTS

RAS-22PRX:RAC-22PRX 構造:寸法図

審査

モリモト

2003.01.28

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

モリモト

2003.01.28

3YAAA3774

2003-02 04

0

4


5


100

6

7

8





署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	テヅカ	2003・01・28	NTS	RAS-22PRX:RAC-22PRX 回路図:配線図
審査	モリモト	2003・01・28		栃木図番
承認	モリモト	2003・01・28		再入庫
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				3YDAA3782
[2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01,2006]				2003-02 04