










室内機



室内機サービススペース




ワイヤレスリモコン





註記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が 50 mm。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 12 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 8 m 以内です。
5. フラグの形状  
6. 電源コードの長さ  



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。




仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
				RAS-22RXM	RAC-22RXM	
電 源 (50/60Hz)			単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—		800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置		—		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置		—		四方弁	
	冷 媒	種 類	フロン R410A			
		封 入 量 (g)	940			
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形			
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア		
パイプ径 細 径 (外径φmm)		太 径	6.35			
		9.52				
配 管 セ ッ ト		P-24VR, P-28VR				
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)		25	40		
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風	510・650	1,500・1,500	
			弱 風	460・560	—	
			微 風	400・510	—	
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	6.2			
		暖 房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	8.7		
	消費電力 (W)	冷 房	560 (155~980)			
		暖 房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	785 (115~1,010)		
	力 率 (%)	冷 房	90			
		暖 房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	90		
	始 動 電 流 (A)	冷 房	6.2			
暖 房		8.7				
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4				
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A			
		形 状	㊦	—		
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)		2.2 (0.9~2.9)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.2			
	冷 房 の め や す		6~9畳 (10~15m ²)			
暖房 特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—			
		ヒータ OFF	3.2 (0.9~4.7)			
		低 温	3.4			
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—			
機 能	暖 房 の め や す		7~9畳 (12~15m ²)			
	据 付 方 式	背面引掛	—			
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1				
	表 示 ラ ン プ	除湿・運転・タイマー				
風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
色 調 (近似マンセルNO.)		ホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)			
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	280	570			
	幅	780	750+86			
	奥 行	227+3	288+47			
製 品 質 量 (kg)		9	32			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	42・42	42・42			
	弱 風	33・34	—			
	微 風	27・29	—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)		16				
付 属 品		壁掛据付部品一式				
電 源 コー ド 長 さ (m) 左 / 右		0.4 / 1.1	—			







●本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称		
製図	トオヤマ	2003.03.26		NTS	RAS-22RXM:RAC-22RXM	構造:寸法図	
審査	ヤスナガ	2003.03.27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			栃木図番	再入庫
		.					
承認	ヤスナガ	2003.03.27				3.YAAA4212	入庫 2003-04 07



3YAAA4213

室 外 機



注記
・1. 本体の左、右、前、後に上図の↔印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。



署 名	年 月 日	投影法	尺 度	名 称
製図 トオヤマ	2003・03・26	第一角法	NTS	RAS-22RXM:RAC-22RXM 構造:寸法図
審査 ヤスナガ	2003・03・27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 ヤスナガ	2003・03・27			
		桧木図番		再入庫
		3YAAA4213		2003-04 07

