




仕 様 表							
項 目		形 式		室 内 機		室 外 機	
				RAS-258HX		RAC-25HX	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—		800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット		波形		
	冷 媒 制 御 装 置		—		キャピラリチューブ		
	冷 媒 切 換 装 置		—		四方弁		
	冷 媒	種 類	フロン22				
	封 入 量 (g)		670 (エアページ分50g含む)				
送 風 装 置	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形				
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア			
		パイプ径 細 径 (外径φmm)	太 径	φ6.35 φ9.52			
		配 管 セ ッ ト		P-24VK2, 28VK2			
電 気 特 性	ファンモータ出力 (W)		20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	380・520		1250	
			弱 風	310・390		—	
			微 風	240・260		—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	8.8				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	11.0			
	消 費 電 力 (W)	冷 房	790 (190~1,080)				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	990 (175~1,125)			
	力 率 (%)	冷 房	90				
		暖 房	ヒータ ON	—			
ヒータ OFF			90				
電 気 特 性	始 動 電 流 (A)		冷 房	8.8			
			暖 房	11.0			
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4				
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A				
冷 房 特 性	形 状		㊹		—		
	冷 房 能 力 (kW)		2.5 (0.9~2.8)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.4				
暖 房 特 性	冷 房 の め や す		7~10畳 (11~17m²)				
	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—				
		ヒータ OFF	3.6 (0.9~4.3)				
		低 温	3.1				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—				
機 能	暖 房 の め や す		8~10畳 (13~16m²)				
	据 付 方 式	背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1T1					
	表 示 ラ ン プ	除湿, 運転, タイマー					
機 能	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風				
	キャビネット (色, マンセルNo)		—		TページNo5Y7/2		
外 形 寸 法 (mm)		高 さ	265		570		
		幅	798		700+53		
		奥 行	168+10		210+35		
製 品 質 量 (kg)		6.5		29			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	37・40		44・44			
	弱 風	32・35		—			
	微 風	28・30		—			
ドレン接続口 (外径φmm)		16					
付 属 品		壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m)		左/右	0.9/1.6		—		

- 再封入時は冷媒量を接続配管 5 m 以下は 6 2 0 g、5 m を超え 7 m 以下の時は 6 4 0 g、7 m を超え 8 m 以下の時は 6 7 0 g 封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 	製図 ツカダ	96.09.18	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YAA73107
	審査 ツカダ	96.09.18	RAS-258HX:RAC-25HX			
	承認 オソト	96.09.18	構造:寸法図			

