





室内機




室 外 機




ワイヤレスリモコン






据 付 板



注記

1. 室内機のサービススペースは左右が
100mm、上は50mm必要です。
 2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを
使用します。
 3. 配管は長さ8m以内です。
 4. 室内・室外機の配管落差は5m以内です。
 5. プラグの形状 (IL)
 6. 電源コードの長さ
- 
7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制
御側φ1.6×2のFケーブルを使用します




サービススペース

仕様表



項 目			形 式		室 内 機		室 外 機		
					RAS-259DX		RAC-259DX		
電 源 (50/60Hz)					単相100V				
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			-		700			
	熱交換器フィン形状			アコーディオンスリット		波形フィン			
	冷媒制御装置			-		キャピラリチューブ			
	冷媒切換装置			-		四方弁			
	冷媒	種類		フロン22					
		封入量 (g)		740 (エアパージ分100g含む)					
	過負荷保護装置			自動復帰形					
	配管			配管接続方式		フレア			
パイプ径細径 (外径φmm)				φ6.35					
				φ9.52					
配管セット				P-24VK2, 28VK2					
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			10		20			
	ファン (冷房・暖房)	種類		貫流ファン		プロペラファン			
		風量強風 (m³/h)	風		400・480		1,200・1,200		
			弱風		300・400			-	
			静か		300・300			-	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房		10.9					
		暖 房	ヒータ ON		-				
			ヒータ OFF		13.1				
	消費電力 (W)	冷 房		980 (190~1,100)					
		暖 房	ヒータ ON		-				
			ヒータ OFF		1,180 (160~1,695)				
	力 率 (%)	冷 房		90					
		暖 房	ヒータ ON		-				
			ヒータ OFF		90				
	性	始 動 電 流 (A)	冷 房		10.9				
暖 房			13.1						
接続ケーブルの本数			4						
電 源 プ ラ グ		容量 (V-A)		125V-20A					
		形 状		㊦					
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)		2.5 (0.5~2.8)						
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.4						
	冷 房 の め や す		7~10畳 (11~17m²)						
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)		ヒータ ON		-				
			ヒータ OFF		3.6 (0.4~4.6)				
	電気ヒーター (W)			-					
機 能	暖 房 の め や す			8~10畳 (13~16m²)					
	据 付 方 式			背面引掛		-			
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-1G1					
	表 示 ラ ン プ			運転, タイマー, ホットキープ, 一発温風					
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 静か						
キャビネット (色, マンセルNo)					-		TバージュンNo5Y7/2		
外 形 寸 法 (mm)			高 さ		298		520		
			幅		815		695		
			奥 行		175+10		210+52		
製 品 質 量 (kg)			8.5		29				
騒音 (dB) (冷房・暖房)			強 風		34・38		41・42		
			弱 風		31・34			-	
			静 か		29・29			-	
ドレン接続口 (外径φmm)			16						
付 属 品			壁掛据付部品一式						
電源コード長さ (m)		左/右		0.4/1.1		-			
型 式 認 可 番 号					91-48001				

- 再封入時は冷媒量を接続配管 5 m 時は 6 4 0 g、5 m を超える時は 7 1 5 g 封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫	製図	ヨコヤマ	93.01.08	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
93.1.9	審査	ヨコヤマ	93.01.08	RAS-259DX: RAC-259DX	3YAA64362	
庫	承認	ナカサワ	93.01.08	構造: 寸法図		



配線図 RAS-259DX



	備考			投影法 	尺度 NTS	
入 庫 93.1.9	製図 <u>ヨヤマヒ</u> 審査 <u>ヨヤマヒ</u> 承認 <u>ナガサワ</u>	93.01.08 93.01.08 93.01.08	名称 RAS-259DX: RAC-259DX 回路図: 配線図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YDA64383	