




3YAA65742





室内機




ワイヤレスリモコン




Pから見る（下引配管位置）




背面から見る
(配管引出寸法)




背面図




室 外 機



アンカーボルト用切欠穴
(4-φ8ボルト用)



空氣吐出口




注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ8m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は5m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、
制御側φ1.6×2のFケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAS-25EXC		RAC-25EX	
電 源 (50/60Hz)					単相100V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			-		700		
	熱交換器フィン形状			アコーディオンスリット		波形フィン		
	冷媒制御装置			-		キャピラリチューブ		
	冷媒切換装置			-		四方弁		
	冷媒	種類			フロン22			
		封入量 (g)			740 (エアパージ分80g含む)			
	過負荷保護装置			自動復帰形				
	配管	配管接続方式			フレア			
		(外径φmm)	パイプ径 細径	φ6.35				
			パイプ径 太径	φ9.52				
配管セット			P-24VK2, 28VK2					
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン			
		風 量 (m³/h)	強 風	360・500		1,200・1,200		
			弱 風	320・360		-		
			微 風	240・260		-		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	11.1					
		暖 房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	13.3				
	消 費 電 力 (W)	冷 房	995 (190~1,150)					
		暖 房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	1,195 (160~1,350)				
	力 率 (%)	冷 房	90					
		暖 房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	90				
	始 動 電 流 (A)	冷 房	11.1					
暖 房		13.3						
接続ケーブルの本数		4						
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	125V-15A						
	形 状	㊹		-				
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.5~2.8)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.4				
	冷 房 の め や す			7~10畳 (11~17m²)				
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	-					
		ヒータ OFF	3.6 (0.4~4.3)					
		低 温	3.1					
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			-				
機 能	暖 房 の め や す			8~10畳 (13~16m²)				
	据 付 方 式			背面引掛				
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1J2				
	表 示 ラ ン プ			除湿, 運転, タイマー				
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風					
キャビネット (色, マンセルNo)					-		TベージュNo5Y7/2	
外 形 寸 法 (mm)		高 さ	265		520			
		幅	798		695+16			
		奥 行	168+10		210+52			
製 品 質 量 (kg)			6.5		29			
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風			35・39		41・42		
	弱 風			31・34		-		
	微 風			23・23		-		
ドレン接続口 (外径φmm)			16					
付 属 品			壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m)			左/右		0.9/1.6			
			-					

- 再封入時は冷媒量を接続配管 5 m 時は 660 g、5 m を超える時は 720 g 封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。



尺度	NTS
----	-----

入庫 入 93.10.21 庫	製図	フジバヤシ	93.10.1
	審査	ヤマシタヒ	93.10.1
	承認	ナカサワ	93.10.2

名称	RAS-25EXC:RAC-25EX
構造:寸法図	

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

3 YAA65742

3YDA65796

A

B


C

D


E

F


回路図



配線図 RAS-25EXC



配線図 RAC-25EX



A

B

C

D

E

F

備考				投影法	尺度	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番 3YDA65796
入庫	製図	名称	25Aヒューズ	第一角法	NTS		
93.11.9	93.11.08	RAS-25EXC:RAC-25EX	温度ヒューズ (109℃)				
審査	マシタ	回路図: 配線図	3Aヒューズ				
承認	ナガサワ		0.33μFキャパシタ				
			0.01μFキャパシタ				