







3YAA65741


室内機





ワイヤレスリモコン



Pから見る（下引配管位置）









背面から見る
(配管引出寸法)



背面図

室 外 機




サービススペース

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ8m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は5m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、
制御側φ1.6×2のFケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式	室 内 機 RAS-25EXR	室 外 機 RAC-25EX	
電 源 (50/60Hz)				単相100V		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—	700	
	熱交換器フィン形状			アコーディオンスリット	波形フィン	
	冷媒制御装置			—	キャピラリチューブ	
	冷媒切換装置			—	四方弁	
	冷媒種類			フロン22		
	封入量 (g)			740 (エアパージ分80g含む)		
送 風 装 置	過負荷保護装置			自動復帰形		
	配 管	配管接続方式			フレア	
		パイプ径細径 (外径φmm)	細径	太径	φ6.35 φ9.52	
			配管セット			P-24VK2, 28VK2
電 気 特 性	ファンモータ出力 (W)			20	20	
	ファン (冷房・暖房)	種類		貫流ファン	プロペラファン	
		風量 (m³/h)	強風	360・500	1,200・1,200	
			弱風	320・360	—	
		微風	240・260	—		
	冷 房 特 性	運 転 電 流 (A)	冷房		11.1	
暖房			ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	13.3		
消費電力 (W)		冷房		995 (190~1,150)		
		暖房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	1,195 (160~1,350)		
力 率 (%)		冷房		90		
		暖房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	90		
始 動 電 流 (A)		冷房		11.1		
	暖房		13.3			
	接続ケーブルの本数			4		
機 能	電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	125V-15A			
		形 状	㊹	—		
	冷房能力 (kW)	2.5 (0.5~2.8)				
暖 房 特 性	除湿能力 (l/h)			1.4		
	冷房のめやす			7~10畳 (11~17m²)		
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—			
		ヒータ OFF	3.6 (0.4~4.3)			
機 能	(kW)			3.1		
	電気ヒーター (W)			—		
	暖房のめやす			8~10畳 (13~16m²)		
外形寸法 (mm)	据付方式			背面引掛 —		
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1J2		
	表示ランプ			除湿, 運転, タイマー		
製 品 質 量 (kg)	風速切換			自動, 強風, 弱風, 微風		
	キャビネット (色, マンセルNo)			—	TベージュNo5Y7/2	
	騒音 (dB) (冷房・暖房)	高 さ	265			
幅		798				
奥 行		168+10				
ドレン接続口 (外径φmm)	製 品 質 量 (kg)			6.5	29	
	強風	35・39				
	弱風	31・34				
付 属 品	微風	23・23				
	壁掛据付部品一式			—		
	電源コード長さ (m) 左/右			0.9/1.6	—	

- 再封入時は冷媒量を接続配管5m時は660g、5mを超える時は720g封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 	製図 フジバヤシ	93・10・19	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YAA65741
	審査 ヤマシタヒ	93・10・19	RAS-25EXR:RAC-25EX			
	承認 ナガサワ	93・10・20	構造:寸法図			

3YDA65797

A

B


C

D


E

F


回路図



配線図 RAS-25EXR



配線図 RAC-25EX



A

B

C

D

E

F

備考				投影法	尺度	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番 3YDA65797
入庫	製図	フジバヤシ	93.11.04	名称	NTS		
93.11.9	審査	マシタヒ	93.11.08	RAS-25EXR: RAC-25EX			
	承認	ナガサワ	93.11.08	回路図: 配線図			