

3YAA78889

室内機

据付板

上部吸込口

744

248

空気吐出口

左右風向板

P

上下風向板

全面パネル

背面図

背面から見る
(配管引出寸法)

約290

約350

約280

42.5

8.4

147

450

147

60

23.5

ツユトイ

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続ケーブル

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続ケーブル

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右) 10.5×20

「ユニットを引っ掛ける」ために必要な寸法です

50

15.5

50

400

28

148

630

450

686

28

148

58.5

37

212

162

80

300

64

744

84

42.5

本体中心線

配管引出し穴中心線

壁穴φ6.5

ドレンホース

ワイヤレスリモコン

Pから見る(下引配管位置)

4.5

30

60

5.5

63

4.5

46.5

147

56

147

15

室外機

トツテ

アンカーボルト用長穴(12×16)
(2-φ8ボルト用)

245

700

53

245

10

552

570

55

118

75

135

210

245

225

241

500

30

12

35

固定用穴
(8-φ6.5)

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8ボルト用)

200以上

300以上

100以上

サービススペース

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ17m以内です。
(配管長が8mを超える時は20g/mの冷媒追加充填が必要です。)
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ 約900 約1600
7. プラグの形状 ㊶
室内機受電の場合
室外機受電の場合

室内機端子台
A B C D
黒 白 赤 赤
接続ケーブル
赤 赤 黒 黒
室外機端子台
D C B A
赤 赤 黒 黒

室内機端子台
A B C D
黒 白 赤 赤
接続ケーブル
赤 赤 黒 黒
室外機端子台
D C B A
赤 赤 黒 黒

電源
単相100V
黒

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

ナカオ

2000.03.23

NTS

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

RAC-25FLX

構造: 寸法図

審査

カネコ

2000.03.23

承認

オノト

2000.03.23

栃木図番

再入庫


3YAA78889

2000-04
07


2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

3YDA78890

回路図



配線図 RAC-25FLX



注記

1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 ナカオ	2000.03.23	NTS	NTS	RAS-25FLX:RAC-25FLX 回路図:配線図
審査 カネコ	2000.03.23	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 オソト	2000.03.23	3YDA78890		