





項目			形式	室内機	室外機	
				RAS-25HHX	RAC-25HHX	
電 源			(50/60Hz)	単相100V		
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		-		700	
	熱交換器フィン形状		アコーディオンスリット		波形フィン	
	冷媒制御装置		-		キャピラリチューブ	
	冷媒切換装置		-		四方弁	
	冷媒種類		フロン22			
	封入量 (g)		710 (エアパージ分30g含む)			
	過負荷保護装置		自動復帰形			
配管	配管接続方式		フレア			
	パイプ径 (外径φmm)	細径	φ6.35			
		太径	φ9.52			
	配管セット		P-24VK2, 28VK2			
送風装置	ファンモータ出力 (W)		20	20		
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン		
		風量 (m³/h)	強風	360・500	1200	
			弱風	320・360	-	
			微風	240・260	-	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	10.8			
		暖房	ヒータ ON	-		
			ヒータ OFF	13.3		
	消費電力 (W)	冷房	970 (320~1,150)			
		暖房	ヒータ ON	-		
			ヒータ OFF	1,195 (280~1,350)		
	力率 (%)	冷房	90			
		暖房	ヒータ ON	-		
			ヒータ OFF	90		
	始動電流 (A)	冷房	10.8			
暖房		13.3				
接続ケーブルの本数	4					
	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A			
		形状	㊹	-		
冷房特性	冷房能力 (kW)		2.5 (0.9~2.8)			
	除湿能力 (ℓ/h)		1.4			
	冷房のめやす		7~10畳 (1.1~1.7m²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	-			
		ヒータ OFF	3.6 (0.9~4.3)			
		低温	3.1			
	電気ヒーター (W)		-			
機能	暖房のめやす		8~10畳 (1.3~1.6m²)			
	据付方式		背面引掛			
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1R4			
	表示ランプ		除湿, 運転, タイマー			
風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風				
キャビネット (色, マンセルNo)						
				-	TベージュNo5Y7/2	
外形寸法 (mm)	高さ		265	570		
	幅		798	700+53		
	奥行		168+10	210+35		
製品質量 (kg)		6.5		29		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		35・39	43・43		
	弱風		31・34	-		
	微風		23・23	-		
ドレン接続口 (外径φmm)						
16						
付属品						
壁掛据付部品一式						
電源コード長さ (m)		左/右	0.9/1.6	-		

- 再封入時は冷媒量を接続配管 5 m 以下は 680 g、5 m を超え 7 m 以下の時は 690 g、7 m を超え 8 m 以下の時は 710 g 封入願います。
なお、接続配管が 8 m を超える時は 25 g/m の追加充填をお願いします。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 入 96.12.28 庫	製図 ナカオ	96.11.28	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
	審査 ナカオ	96.11.28	RAS-25HHX: RAC-25HHX	栃木図番 3YAA73329		
	承認 フヤマ	96.11.29	構造: 寸法図			



回路図

配線図 RAC-25HHX

配線図 RAS-25HHX

注記
1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。

	備考		投影法		尺度	
					NTS	
入庫 	製図 ナカオ	96.11.13	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
審査 イノウエ	96.11.15	RAS-25HHX: RAC-25HHX		板木図番 3YDA73330		
承認 ヨコヤマ	96.11.18	回路図: 配線図				