

室内機

183

193

7

6.0

6.5

46.5

据付板

785

798

285

46.5

6.5

上部吸込口

フロントパネル

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

約300

約380

約350

背面から見る
(配管引出寸法)

760

700

60

552

570

18

210

77

135

75

トツテ

空気吸込口

空気吐出口

φ20ドレン穴

アンカーボルト用長穴 (12×16)
(2-φ8ボルト用)

固定用穴
(8-φ6.5)

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8ボルト用)

サービススペース

174

450

174

81

70

70

26

4.5

90

背面図

ドレンホース

ツユトイ

ドレン取出し口

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

ドレンキャップ接続口

細径配管 (φ6.35) 接続用

太径配管 (φ9.52) 接続用

798

236

10

203.5

254.6

60

174

14

75

23

50以上

4.1

36.5

45

798

288

80

600

450

450

600

450

32.5

174

90

据付板

天井面 (回縁)

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。

埋込ボルト用穴 (左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴 (左右) 10.5×20

配管引出し穴中心線

本体中心線

壁穴φ6.5

ドレンホース

約900

約1600

7. プラグの形状 ㊶

室内機受電の場合

室外機受電の場合

200

300

100

100

300

100

以上

以上

以上

以上

以上

以上

ワイヤレスリモコン

147

56

18

Pから見る (下引配管位置)

47

31

60

10

10

60

49

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-25MXM	RAC-25MXM
圧縮機出力 (W)		—	800
熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
冷媒制御装置		—	電動膨張弁
冷媒切換装置		—	四方弁
冷媒種類		フロン22	
過負荷保護装置		自動復帰形	
配管接続方式		フレア	
パイプ径 細径 (外径φmm)		6.35	
パイプ径 太径 (外径φmm)		9.52	
配管セット		P-24VR, P-28VR	
ファンモータ出力 (W)		20	20
ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
風量 (m ³ /h)		450・690	1,250・1,250
強風		—	—
弱風		—	—
微風		—	—
運転電流 (A)		冷房 8.3 暖房 ヒータ ON 9.8 ヒータ OFF 9.8	
消費電力 (W)		冷房 750 (155~1,080) 暖房 ヒータ ON 885 (115~1,150) ヒータ OFF 885 (115~1,150)	
力率 (%)		冷房 90 暖房 ヒータ ON 90 ヒータ OFF 90	
始動電流 (A)		冷房 8.3 暖房 9.8	
接続ケーブルの本数		4	
電源プラグ容量 (V-A)		125V-15A	
形状		㊶	—
冷房能力 (kW)		2.5 (0.9~2.8)	
除湿能力 (ℓ/h)		1.4	
冷房のめやす		7~10畳 (11~17m ²)	
暖房能力 (kW)		ヒータ ON 3.6 (0.9~4.6) ヒータ OFF 3.3	
暖房のめやす		8~10畳 (13~16m ²)	
電気ヒーター (W)		—	
据付方式		背面引掛	—
主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2C3	
表示ランプ		冷・暖房/タイマー/除湿	
風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
キャビネット色 (近似マンセルN.O.)		ホワイト (5Y9/0.5)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)		高さ 285 幅 798 奥行 183+10	高さ 570 幅 700+60 奥行 210+35
製品質量 (kg)		8	29
騒音 (dB) (冷房・暖房)		強風 36・41 弱風 32・35 微風 28・30 静 23・23	42・42 — — —
ドレン接続口 (外径φmm)		16	
付属品		壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)		左 / 右 0.9 / 1.6	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

イジマ

2000・09・14

NTS

RAS-25MXM:RAC-25MXM

審査

オソト

2000・09・14

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

承認

オソト

2000・09・14

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

構造:寸法図

3YAAA0110

2000-09-25

