




仕様表

項目	形式	室内機	室外機
		RAS-25PKX	RAC-25PKX
冷 凍 装 置	電源	単相100V	
	圧縮機出力(W)	—	800
	熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
	冷媒制御装置	—	電動膨張弁
	冷媒切換装置	—	四方弁
	冷媒種類	フロン22	
	封入量(g)	1120(パージ分20g含む)	
	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管接続方式	フレア	
	配管パイプ径	φ6.35	
送 風 装 置	配管パイプ径(外径φmm)	φ9.52	
	配管セット	P-24VK2, P-28VK2	
	ファンモータ出力(W)	20	20
	ファン種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量(m³/h)	480・640	1,440・1,500
	風速	430・580	—
	風圧	380・520	—
	運転冷房	5.3	
	電流(A)	暖房	ヒータON ヒータOFF
	消費電力(W)	冷房	525(80～760)
電 気 特 性	暖房	ヒータON ヒータOFF	— 850(75～1205)
	力率(%)	冷房	99
	暖房	ヒータON ヒータOFF	— 99
	始動電流(A)	冷房	5.3
	暖房	ヒータON ヒータOFF	8.6
	接続ケーブルの本数	4	
	電源プラグ容量(V-A)	125V-20A	
	形状	㊦	—
	冷房能力(kW)	2.5(0.9～3.0)	
	除湿能力(l/h)	1.4	
冷 房 特 性	冷房のめやす	7～10畳(1.1～1.7m²)	
	暖房能力(kW)	ヒータON ヒータOFF	— 4.0(0.9～5.5)
	電気ヒーター(W)	低温	4.0
	暖房のめやす	9～11畳(1.5～1.8m²)	
	据付方式	背面引掛	—
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2C2	
	表示ランプ	フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー	
	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
	キャビネット色	ホワイト・ブラウン	ライトベージュ
	外形寸法(mm)	高さ	285
機 能	幅	798	710+95
	奥行	183+10	280+51
	製品質量(kg)	9	32
	騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	38・39
	弱風	34・35	41・42
	微風	28・30	—
	静	23・23	37・37
	ドレン接続口(外径φmm)	16	
	付属品	壁掛据付部品一式・空清フィルター	
	電源コード長さ(m)	左/右	0.4/1.1

●本仕様は予告なく変更することがあります。

