

3YAAA3776

室内機

248

233

7

6.0

6.5

4.7

据付板

ワイヤレスリモコン

19.7

6.1

2.2

785

100

85 (全開時)

100

135 (全開時)

85 (全開時)

室内機サービススペース

815

298

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

フロントグリル

4.7

6.5

11

182.5

7.0

450

7.0

182.5

背面図

約360

約70

約0.9m

約1.6m

約60

電源コード

接続コード

太径配管 (φ8.52) 接続用

細径配管 (φ6.35) 接続用

ドレンキャップ接続口

ツユトイ

ドレンホース

※換引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

4.7

2.9

6.0

9

2.0

3.1

据付板

天井面 (回縁)

182.5

5.0

50以上

2.6

4.7

2.72

2.10

6.00

6.75

219.5

7.0

360

8.0

65

815

4.5

3.5

埋込ボルト用穴 (左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴 (左右)

細径配管

配管引出し穴中心線

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

太径配管

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上が50mm、下が135mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. プラグの形状 ㊶

6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
冷凍装置	電源	(50/60Hz)	RAS-25PRX	RAC-25PRX
	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン	R410A
送風装置	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径 太径		φ9.52	
電気特性	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力 (W)		20	40
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)		620・690	1,650・1,590
冷房特性	風量 (弱)		500	570
	風量 (微)		450	510
	運転冷房電流 (A)		4.3	—
	消費電力 (W)		430 (80 ~ 665)	—
機性能	力率 (%)		93	—
	始動電流 (A)		4.6	6.8
	接続ケーブルの本数		4	—
	電源プラグ容量 (V-A)		125V-15A	—
外形寸法 (mm)	冷房能力 (kW)		2.5 (0.9~3.2)	—
	除湿能力 (ℓ/h)		1.4	—
	冷房のめやす		7~10畳 (1.1~1.7m²)	—
	暖房能力 (kW)		3.6 (0.9~6.3)	—
製品質量 (kg)	電気ヒーター (W)		—	—
	暖房のめやす		8~10畳 (1.3~1.6m²)	—
	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2R1	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)	表示ランプ		運転モニター・タイマー・カビ見張り	—
	風速切換		自動、強風、弱風、微風、静	—
	色調 (近似マンセルNO.)		ホワイト (N9) ベージュ (10YR7/2)	Tベージュ (5Y7/2)
	高 さ		298	570
騒音 (dB) (冷房・暖房)	幅		815	750+86
	奥行		233+15	288+47
	強風		43・45	45・44
	弱風		33・34	—
付属品	微風		27・29	—
	静		21・22	—
	ドレン接続口 (外径φmm)		16	—
	付属品		壁掛据付部品一式・空清フィルター	—
電源コード長さ (m)			0.9/1.6	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

モリモト

2003.01.28

NTS

RAS-25PRX:RAC-25PRX 構造:寸法図

審査

モリモト

2003.01.28

Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan

栃木図番

再入庫

入庫

2003-02 04

承認

モリモト

2003.01.28

3YAAA3776

0

4


5

100

6

7

[2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]



室 外 機

室外機サービススペース

背面図

注記

・1. 本体の左、右、前、後に上図の<=>印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	2003・01・28	第一角法	1:10	RAS-25PRX:RAC-25PRX 構造:寸法図
審査	2003・01・28	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認	2003・01・28			
		桧木図番		再入庫
		3YAAA3777		2003-02 04



