

3YAAA3529

室内機

据付板

173
165

6.0
5
4.7

785

248

空気吹出口
左右風向板
上下風向板

フロントパネル

4.7
5
6.0

ワイヤレスリモコン

58
171

20

背面図

192.5
7.0
400
7.0
(192.5)

ツユトイ

※横引き配管を行う時は
ドレンホースとドレン
キャップを入れ換えて
ください

接続ケーブル
電源コード
ドレンホース
細径配管 (φ6.35) 接続用
太径配管 (φ9.52) 接続用

約122
約354
約65

据付板

天井面 (回縁)

ボードアンカー用切欠穴 (左右)
埋込ボルト用穴 (左右) 10.5x20

400
330
192.5
227.5

50以上

2.26
4.3
6.5
8.0
1.71
3.7
33.5
4.3

本体中心線
太径配管
細径配管
壁穴φ65
ドレンホース

配管引出し穴中心線

655
595
785
120

注 記

1. 室内機のサービススペースは左右、上共に50mm
必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。
(配管長が8mを超える時は15g/mの冷媒追加充填が
必要です)

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. プラグの形状 ㊶

6. 電源コードの長さ

約0.4m
約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側が
φ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを
使用します。

室内機から
電源を取る場合

室外機から
電源を取る場合

室内機
端子台
A B C D
黒 白 赤 赤

室外機
端子台
D C B A
赤 赤 白 黒

接続ケーブル

電源 単相100V

項目	形 式	室 内 機	室 外 機		
電 源	(50/60Hz)	RAS-25RX	RAC-25RX		
電 源	(50/60Hz)	単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)	—	700		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状	スリット	コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置	—	キャピラリチューブ		
	冷 媒 切 換 装 置	—	四方弁		
	冷 媒 種 類	HCFC-22			
	封 入 量 (g)	520			
	過 負 荷 保 護 装 置	自動復帰形			
配 管	配 管 接 続 方 式	フレア			
	パイプ径 (外径φmm)	細 径 6.35 太 径 9.52			
	配 管 セ ッ ト	P-24VR, P-28VR			
	送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)	20	20	
電 気 特 性	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風	390・480	1,200・1,080
			弱 風	320・390	—
	微 風		280・300	—	
	運 転 電 流 (A)	冷 房	11.8		
		暖 房	ヒータ ON	—	
	消費電力 (W)	冷 房	1,060 (320~1,150)		
		暖 房	ヒータ ON	—	
	力 率 (%)	冷 房	90		
		暖 房	ヒータ ON	—	
始 動 電 流 (A)	冷 房	11.8			
	暖 房	ヒータ OFF	12.2		
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数	冷 房	4			
	暖 房	—			
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A			
	形 状	㊶	—		
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)	2.5 (0.9~2.8)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)	1.4			
	冷 房 の め や す	7~10畳 (11~17m ²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—		
		ヒータ OFF	3.2 (0.9~3.7)		
	電 気 ヒ ー タ ー (W)	低 温	2.7		
	暖 房 の め や す	7~9畳 (12~15m ²)			
機 能	据 付 方 式	背面引掛	—		
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Q1			
	表 示 ラ ン プ	運転, タイマー			
色 調	風 速 切 換	自動, 強風, 弱風, 微風			
	(近似マンセルN.O.)	ホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	248	500		
	幅	785	700+75		
	奥 行	165+8	258+42		
製 品 質 量 (kg)	強 風	6.5	28		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	39・42	48・48		
	弱 風	32・36	—		
	微 風	28・32	—		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)	16				
付 属 品	壁掛据付部品一式				
電 源 コード 長 さ (m)	左 / 右	0.4 / 1.1	—		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名

年 月 日

投影法

尺 度

名 称

製 図

ナカオ

2002・11・15

NTS

RAS-25RX:RAC-25RX 構造:寸法図

審 査

モリモト

2002・11・15

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

モリモト

2002・11・15

Tokyo Japan

3YAAA3529

2002-12 03

0

4

5

100

1



2

3

6

7

「2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006」



注記
1. 本体の前、後、左、右に上図の←→印の間隔をあげられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 ナカオ	2002・11・15	第一角法	NTS	RAS-25RX:RAC-25RX 構造:寸法図
審査 モリモト	2002・11・15			栃木図番
承認 モリモト	2002・11・15			再入庫
				入庫
				2002-12-03

