











室内機




Pから見る（下引配管位置）



※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。




室 外 機




注 記


1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mmが必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ15m以内です。(配管長が8mを超える時は15g/㎡の
冷媒追加充填が必要です。)
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、
制御側がφ1.6×2のFケーブルを使用します。



サービススペース



仕様表


項 目				形 式			
				室 内 機	室 外 機		
				RAS-25SJX	RAC-25SJX		
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—	700		
	熱交換器フィン形状			アコーディオン	コルゲート		
	冷媒制御装置			—	キャピラリ		
	冷媒切換装置			—	四方弁		
	冷媒	種 類		フロン22			
		封入量 (g)		560 (ページ分20g含む)			
	過負荷保護装置			自動復帰形			
配管	配管接続方式			フレア			
	パイプ径 (外径φmm)	細 径		6.35			
		太 径		9.52			
	配管セ ッ ト			P-24VK2, P-28VK2			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			20	20		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	410・480		1320・1290	
			弱 風	320・410		—	
			微 風	280・340		—	
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	11.2				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータOFF	13.1			
	消費電力 (W)	冷 房	1010 (320~1150)				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータOFF	1180 (280~1350)			
	力 率 (%)	冷 房	90				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータOFF	90			
	始動電流 (A)	冷 房	11.2				
暖 房		13.1					
接続ケーブルの本数			4				
電源プラグ	容量 (V-A)		125V-15A				
	形 状		㊶	—			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.9~2.8)			
	除湿能力 (ℓ/h)			1.4			
	冷 房 の め や す			7~10畳 (11~17m ²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—				
		ヒータOFF	3.4 (0.9~4.0)				
		低 温	2.9				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—			
	暖 房 の め や す			7~9畳 (12~15m ²)			
機 能	据 付 方 式			背面引掛	—		
	主 操 作 ス イ ッ チ			ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1Y4			
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー			
	風 速 切 換			自動・強風・弱風・微風			
キャビネット (色, マンセルNo)						—	—
外形寸法 (mm)	高 さ		248		530		
	幅		744		665+80		
	奥 行		168+5		247+38		
製 品 質 量 (kg)						5.5	24
騒音 (dB) 冷房・暖房	強 風		37・41		45・45		
	弱 風		32・36		—		
	微 風		28・32		—		
ドレン接続口 (外径φmm)						φ16	
付 属 品						壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m) 左/右						0.9/1.6	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。


	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 97.11.14	製図 シノベツ 審査 ヤスナガ 承認 フジ	97.11.13 97.11.13 97.11.14	名称 RAS-25SJX: RAC-25SJX 構造: 寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	桧木図番 3YAA75135	

3YDA75136


回路図



配線図 RAS-25SJX



配線図 RAC-25SJX



	備考			投影法	尺度	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番 3YDA75136	
					NTS			
入庫	製図	シノベ	97.10.21	名称				
97.11.14	審査	ヤスナガ	97.11.13	RAS-25SJX: RAC-25SJX				
庫	承認	フジ	97.11.14	回路図: 配線図				