




仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
電 源			(50/60Hz)	RAS-28FLX	RAC-28FLX	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			単相100V		
	熱交換器フィン形状			—	700	
	冷媒制御装置			アコーディオンスリット	コルゲート	
	冷媒切換装置			—	キャピラリチューブ	
	冷媒	種 類		HCFC-22		
		封入量 (g)		790 (エアパージ分80g含む)		
	過負荷保護装置			自動復帰形		
	配 管	配管接続方式		フレア		
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35		
			太 径	φ9.52		
配管セ ッ ト			P-24VR, 28VR			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			20	20	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	410・500	1320/1290	
			弱 風	320・410	—	
			微 風	280・340	—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	12.9			
		暖 房	ヒータ ON	—		
	ヒータ OFF		15.6			
	消費電力 (W)	冷 房	1,160 (320~1,250)			
		暖 房	ヒータ ON	—		
	ヒータ OFF		1,400 (280~1,610)			
	力 率 (%)	冷 房	90			
		暖 房	ヒータ ON	—		
	ヒータ OFF		90			
	性 能	始 動 電 流 (A)		冷 房	12.9	
		暖 房	15.6			
接続ケーブルの本数			4			
電 源 プ ラ グ		容量 (V-A)	125V-20A			
	形 状	㊦				
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		2.8 (0.9~3.1)			
	除 湿 能 力 (L/h)		1.6			
	冷 房 の め や す		13~19m² (8~12畳)			
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—			
		ヒータ OFF	4.0 (0.9~4.4)			
		低 温	3.2			
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—		
機 能	暖 房 の め や す		15~18m² (9~11畳)			
	据 付 方 式		背面引掛	—		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1Y5			
能 率	表 示 ラ ン プ		運転, タイマー			
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風			
キャビネット (色, マンセルNo)			—	TベージュNo5Y7/2		
外形寸法 (mm)		高 さ	248	570		
		幅	744	700+53		
		奥 行	168+5	210+35		
製 品 質 量 (kg)			5.5	29.0		
騒音 (dB) (冷房・暖房)		強 風	38.42	47.48		
		弱 風	32.36	—		
		微 風	28.32	—		
ドレン接続口 (外径φmm)			16			
付 属 品			壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)			左/右	0.4/1.1	—	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

3YDA78892

A

B


C

D


E

F


回路図



配線図 RAC-28FLX



配線図 RAS-28FLX



注記

1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 ナカオ	2000.03.23	NTS		RAS-28FLX:RAC-28FLX 回路図:配線図
審査 カネコ	2000.03.23	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	桧木 図番	再入庫
承認 オソト	2000.03.23		3YDA78892	2000-04 07