











3YAA68739

室内機



室外機





注記


1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ8m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は5m以内です。
5. プラグの形状 ㊀
6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側φ1.6×2のFケーブルを使用します。

・室内機受電の場合



・室外機受電の場合



仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-28FXR	RAC-28FX
冷媒		圧縮機出力 (W)	—	700
凍		熱交換器フィン形状	アコーディオンスリット	波形フィン
装		冷媒制御装置	—	キャピラリチューブ
置		冷媒切換装置	—	四方弁
配管		冷媒種類	フロン22	
送風装置		封入量 (g)	750g (エアパージ分50g含む)	
ファン		過負荷保護装置	自動復帰形	
モータ		配管接続方式	フレア	
出力 (W)		パイプ径 細径	φ6.35	
種類		(外径φmm) 太径	φ9.52	
種類		配管セット	P-24VK2, 28VK2	
貫流ファン		ファンモータ出力 (W)	20	20
プロペラファン		風量 (m³/h)	360・500	1,460・1,390
強風		風量 (m³/h)	290・360	—
弱風		風量 (m³/h)	240・280	—
微風		運転冷房	12.1	—
消費電力 (W)		暖房 ヒータ ON	—	—
ヒータ OFF		冷房	1,085 (190~1,250)	—
暖房 ヒータ ON		暖房	—	—
ヒータ OFF		力率 (%)	90	90
始動電流 (A)		冷房 ヒータ ON	12.1	—
接続ケーブルの本数		暖房 ヒータ OFF	15.2	—
電源プラグ		容量 (V-A)	125V-20A	—
形状		冷房能力 (kW)	2.8 (0.5~3.2)	—
除湿能力 (l/h)		除湿能力 (l/h)	1.6	—
冷房のめやす		冷房のめやす	8~12畳 (1.3~1.9m²)	—
暖房能力 (kW)		暖房能力 (kW)	4.0 (0.4~4.6)	—
電気ヒーター (W)		暖房のめやす	9~11畳 (1.5~1.8m²)	—
据付方式		据付方式	背面引掛	—
主操作スイッチ		主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1M1	—
表示ランプ		表示ランプ	除湿, 運転, タイマー	—
風速切換		風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風	—
キャビネット (色, マンセルNo)		キャビネット (色, マンセルNo)	—	TベージュNo5Y7/2
外形寸法 (mm)		高さ	265	570
幅		幅	798	695+16
奥行		奥行	168+10	210+52
製品質量 (kg)		製品質量 (kg)	6.5	31
騒音 (dB) (冷房・暖房)		強風	37・40	42・44
弱風		弱風	29・31	—
微風		微風	23・23	—
ドレン接続口 (外径φmm)		ドレン接続口 (外径φmm)	16	—
付属品		付属品	壁掛据付部品一式	—
電源コード長さ (m)		電源コード長さ (m)	左/右 0.4/1.1	—

- 再封入時は冷媒量を接続配管5m以下は700g、5mを超え7m以下の時は730g、7mを超え8m以下の時は750g封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

		備考		投影法 		尺度 NTS			
入庫 		製図	オソト	94.12.05	名称		栃木図番		
		審査	オソト	94.12.05	RAS-28FXR:RAC-28FX		Hitachi Appliances, Inc.		3YAA68739
		承認	カネコ	94.12.07	構造:寸法図		Tokyo Japan		

