




室内機




室 外 機




ワイヤレスリモコン



Pから見る（下引配管位置）



据付板 天井面（回縁）




注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。(冷媒チャージレス)
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 (1)
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、
制御側φ1.6×2のFケーブルを使用します。




電源

	備考			
入庫 98.11.25 庫	製図 ヤスナガ	98.11.06	名称 RA	
	審査		・ ・	
	承認 オソト	98.11.06		

仕様表

項目			形式	室内機		室外機		
				RAS-28PKX		RAC-28PKX		
電源 (50/60Hz)				単相100V				
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			-		800		
	熱交換器フィン形状			スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置			-		電動膨張弁		
	冷媒切換装置			-		四方弁		
	冷媒種類			フロン22				
	冷媒封入量 (g)			1120 (パージ分20g含む)				
	過負荷保護装置			自動復帰形				
	配管	配管接続方式			フレア			
パイプ径細径 (外径φmm)		パイプ径太径		φ6.35		φ9.52		
配管セット			P-24VK2, P-28VK2					
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種類		貫流ファン		プロペラファン		
		風量強風		500・660		1,500・1,500		
		風量弱風		430・580		-		
電気特性	運転電流 (A)	冷房		6.3				
		暖房	ヒータON		-			
			ヒータOFF		10.0			
	消費電力 (W)	冷房		625 (80 ~ 935)				
		暖房	ヒータON		-			
			ヒータOFF		990 (75 ~ 1475)			
	効率 (%)	冷房		99				
		暖房	ヒータON		-			
			ヒータOFF		99			
	始動電流 (A)	冷房		6.3				
暖房		10.0						
冷房特性	接続ケーブルの本数			4				
	電源プラグ容量 (V-A)			125V-20A				
	形状			⑬		-		
暖房特性	冷房能力 (kW)			2.8 (0.9~3.2)				
	除湿能力 (ℓ/h)			1.6				
	冷房のめやす			8~12畳 (13~19m ²)				
機能	暖房能力 (kW)		ヒータON		-			
			ヒータOFF		4.5 (0.9~6.3)			
			低温		4.6			
	電気ヒーター (W)			-				
外形寸法 (mm)	暖房のめやす			10~12畳 (16~20m ²)				
	据付方式			背面引掛				
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2C2				
	表示ランプ			フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー				
製品質量 (kg)	風速切換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
	キャビネット色			ホワイト・ブラウン		ライトベージュ		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	高さ		285		570			
	幅		798		710+95			
	奥行		183+10		280+51			
ドレン接続口 (外径φmm)	製品質量 (kg)			9		32		
	強風		39・40		42・42			
	弱風		34・35		-			
	微風		28・30		-			
付属品	静		23・23		37・37			
	電源コード長さ (m)			16				
電源コード長さ (m)	左/右			壁掛据付部品一式・空清フィルター				
	0.4/1.1			-				

● 本仕様は予告なく変更することがあります。



尺度	NTS
----	-----

枋木図番

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

3YAA7703 |

