





室内機



室内機サービススペース




ワイヤレスリモコン







〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が 50 mm。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 12 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 8 m 以内です。
5. フラグの形状 
6. 電源コードの長さ 



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項 目				形 式	室 内 機		室 外 機	
					RAS-28RXM		RAC-28RXM	
電 源 (50/60Hz)					単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)				—		800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状				細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置				—		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置				—		四方弁	
	配 管	冷 媒	種 類			フロン R410A		
		封 入 量 (g)				1,220		
		過 負 荷 保 護 装 置				自動復帰形		
		配 管 接 続 方 式				フレア		
送 風 装 置	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	風 量 (m³/h)	強 風	720 ・ 780		1,720 ・ 1,650	
				弱 風	610 ・ 640		—	
				微 風	530 ・ 550		—	
				貫流ファン			プロペラファン	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房				8.8		
			暖 房	ヒータ ON	—			
	消 費 電 力 (W)	冷 房				13.5		
			暖 房	ヒータ ON	790 (155~1,200)			
				ヒータ OFF	—			
	力 率 (%)	冷 房				1,215 (115~1,495)		
			暖 房	ヒータ ON	90			
				ヒータ OFF	—			
	始 動 電 流 (A)	冷 房				90		
			暖 房	ヒータ ON	8.8			
				ヒータ OFF	13.5			
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数				4				
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)			125V-15A				
	形 状			⑩		—		
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)				2.8 (0.9~4.0)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)				1.6			
	冷 房 の め や す				8~12畳 (13~19m²)			
暖房 特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON			—			
		ヒータ OFF			4.5 (0.9~5.8)			
		低 温			4.2			
	電 気 ヒ ー タ ー (W)				—			
機 能	暖 房 の め や す				10~12畳 (16~20m²)			
	据 付 方 式				背面引掛		—	
	主 操 作 ス イ ッ チ				プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1			
	表 示 ラ ン プ				除湿・運転・タイマー			
色 調 (近似マンセルN.O.)	風 速 切 換				自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
					ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ				280		570	
	幅				780		750+86	
	奥 行				227+3		288+47	
製 品 質 量 (kg)					9		35	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風				42 ・ 42		42 ・ 42	
	弱 風				39 ・ 39		—	
	微 風				35 ・ 35		—	
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)					16			
付 属 品					壁掛据付部品一式			
電 源 コ ー ド 長 さ (m)					0.4/1.1		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称		
製図	トオヤマ	2003.03.26		NTS	RAS-28RXM:RAC-28RXM 構造:寸法図		
審査	ヤスナガ	2003.03.27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			栃木図番	再入庫
		. .					
承認	ヤスナガ	2003.03.27				3.YAAA4218	入庫 2003-04 07

