





















室内機



- １．室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
- ２．配管は大径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- ３．配管は長さ15m以内です。
(配管長が8mを超える時は20g/mの冷媒追加充填が必要です。)
- ４．室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- ５．接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2のFケーブルを使用します。
- ６．電源コードの長さ 約400 約1100



仕様表

項目			形式	室内機		室外機	
				RAS-28SJX		RAC-28SJX	
電源 (50/60Hz)				単相 100V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			-		700	
	熱交換器フィン形状			アコーディオンスリット		波形フィン	
	冷媒制御装置			-		キャピラリチューブ	
	冷媒切換装置			-		四方弁	
	冷媒	種類		フロン22			
		封入量 (g)		790 (エアパージ分80g含む)			
送風装置	過負荷保護装置			自動復帰形			
	配管	配管接続方式		フレア			
		パイプ径	細径	φ6.35			
(外径φmm)		太径	φ9.52				
送風装置	配管セット			P-24VK2, 28VK2			
	ファンモータ出力 (W)			20		20	
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン		
		風量	強風	360・480		1200	
(m³/h)		弱風	320・410		-		
電気特性	運転電流 (A)	冷房	12.9				
		暖房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	16.4			
	消費電力 (W)	冷房	1,160 (320~1,250)				
		暖房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	1,480 (280~1,610)			
	力率 (%)	冷房	90				
		暖房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	90			
	始動電流 (A)	冷房	12.9				
暖房		16.4					
接続ケーブルの本数			4				
電源プラグ	容量 (V-A)		125V-20A				
	形状		㊦		-		
冷房特性	冷房能力 (kW)			2.8 (0.9~3.1)			
	除湿能力 (ℓ/h)			1.6			
	冷房のめやす			8~12畳 (13~19m²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	-				
		ヒータ OFF	4.0 (0.9~4.4)				
		低温	3.2				
	電気ヒーター (W)			-			
機能	暖房のめやす			9~11畳 (15~18m²)			
	据付方式	背面引掛		-			
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1Y4					
	表示ランプ	運転, タイマー					
風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風						
	キャビネット (色, マンセルNo)				-		
外形寸法 (mm)		高さ	248		570		
		幅	744		700+60		
		奥行	168+5		210+35		
製品質量 (kg)			5.5		29.0		
騒音 (dB)	強風	冷房	38・41		45・45		
		暖房	32・36		-		
		微風	28・32		-		
ドレン接続口 (外径φmm)			16				
付属品			壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)			左/右	0.4/1.1		-	

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 98.1.23 庫	製図 カタギリ 審査 ヤスナガ 承認 フジ	98.01.12 98.01.13 98.01.13	名称 RAS-28SJX: RAC-28SJX 構造: 寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YAA7515

