




仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-28SLX	RAC-28SLX
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	700
	熱交換器フィン形状		アコーディオンスリット	波形フィン
	冷媒制御装置		—	キャピラリチューブ
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン22	
	封入量 (g)		790 (エアパージ分80g含む)	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	配管	パイプ径 細径	φ6.35	
		(外径φmm) 太径	φ9.52	
送風装置	配管セット		P-24VK2, 28VK2	
	ファンモータ出力 (W)		20	20
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
電気特性	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	強風 360・500	1320/1290
		弱風	320・410	—
		微風	280・340	—
	運転電流 (A)	冷房	12.9	
	暖房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	15.6	
	暖房	ヒータ ON	1,160 (320~1,250)	
		ヒータ OFF	1,400 (280~1,610)	
	力率 (%)	冷房	90	
	始動電流 (A)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	90	
冷房特性	冷房能力 (kW)	冷房	2.8 (0.9~3.1)	
		暖房	12.9	
	除湿能力 (ℓ/h)	暖房	15.6	
	冷房のめやす	接続ケーブルの本数	4	
	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-20A	
		形状	㊾	
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	4.0 (0.9~4.4)	
	電気ヒーター (W)	低 温	3.2	
	暖房のめやす	据付方式	—	
機能	据付方式	背面引掛	—	
		主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1Y4	
	表示ランプ	運転、タイマー	—	
		風速切換	自動、強風、弱風、微風	
	キャビネット (色, マンセルNo)		—	
	外形寸法 (mm)	高 さ	248	570
		幅	744	700+60
	製品質量 (kg)	奥行	168+5	210+35
		量	5.5	29.0
	騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	38・42	47・47
		弱 風	32・36	—
	ドレン接続口 (外径φmm)	微 風	28・32	—
		付 属	16 壁掛据付部品一式	
	電源コード長さ (m) 左/右		0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

3YDA78205

A

B


C

D


E

F


回路図



配線図 RAC-28SLX



配線図 RAS-28SLX



注記

1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	カタギリ	1999.09.15	NTS	RAS-28SLX:RAC-28SLX 回路図:配線図
審査	カタギリ	1999.09.15		柵木図番
承認	オソト	1999.09.17		再入庫

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

3YDA78205

1999-10
04