

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

230

227

9.5

6.5

4.7

780

280

70

70

165

450

165

ツユトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

約55

約380

約70

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

4.7

1.7

6.0

1.0

1.6

6.0

3.6

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

255.7

186

3

165

7.5

5.0

5.0以上

2.5

5.0

36.5

46.5

215.5

70

600

25

65

650

780

本体中心線

壁穴φ65

80

配管引出し穴中心線

細径配管

太径配管

ドレンホース

室内機サービススペース

50

50

123

(フロントパネル全開時)

50

4.7

6.5

9.5

フロントパネル

上面グリル

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状 ㊶

6. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機

端子台

A

B

C

D

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

室外機

端子台

D

C

B

A

室外機から電源を取る場合

室外機

端子台

D

C

B

A

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

室内機

端子台

C

D

電源 単相100V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-28SRX	RAC-28SRX
電			単相100V	
冷	圧縮機出力	(W)	—	800
	熱交換器フィン形状		細形スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
凍	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量	(g)	940	8
装	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管	配管接続方式	フレア	
置	配管	パイプ径 細径	φ6.35	
		(外径φmm) 太径	φ9.52	
送	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力	(W)	25	40
風	ファン	種類	貫流ファン	プロペラファン
		風量		
	(冷房・暖房)	強風	570・700	1700・1500
		弱風	480・620	—
装	置	微風	430・550	—
		風速		
電	運転電流	冷房	6.3	
	(A)	暖房	—	
気	消費電力	冷房	570 (155~1195)	
		暖房	—	
	(W)	ヒータ ON	7.8	
		ヒータ OFF	705 (115~1105)	
特	力率	冷房	90	
	(%)	暖房	—	
性	始動電流	冷房	90	
		暖房	—	
	(A)	ヒータ ON	6.3	
	接続ケーブルの本数	冷房	7.8	
暖房		—		
電源プラグ	容量(V-A)	4		
	形状	㊶		
冷房特性	冷房能力	(kW)	2.8 (0.9~3.3)	
	除湿能力	(ℓ/h)	1.6	
	冷房のめやす		8~12畳 (13~19m ²)	
暖房特性	暖房能力	(kW)	—	
	ヒータ ON	3.6 (0.9~5.0)		
	ヒータ OFF	3.6		
	電気ヒーター	(W)	—	
機	暖房のめやす		8~10畳 (13~16m ²)	
	据付方式		背面引掛	
能	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)	
	表示ランプ		除湿・運転・タイマー	
風速切換	自動		強風、弱風、微風、静	
	色調(近似マンセルN0.)		ホワイト(N9)	
外形寸法	高さ	(mm)	280	
	幅		570	
	奥行		780	
製品質量	質量(kg)		227+3	
			288+47	
騒音(dB)	強風	(冷房・暖房)	44・46	
	弱風		46・47	
	微風		34・35	
	静		28・30	
ドレン接続口	(外径φmm)		23・23	
	付属品		16	
電源コード長さ	(m)	左/右	壁掛据付部品一式	
			0.4/1.1	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

マツバラ

2003・02・05

NTS

RAS-28SRX:RAC-28SRX 構造:寸法図

審査

イノエ

2003・02・05

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

イノエ

2003・02・05


Tokyo Japan


3.YAAA3913

2003-02-27

GAD

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006





署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-28SRX:RAC-28SRX		
製図	ミウラ	2003.02.05	NTS	回路図	西己線		
審査	ナガタ	2003.02.05			板木図番	再入庫	入庫
承認	カトワ	2003.02.05	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YDAA3996		2003-02 28