

3YAA77424

室内機

193
183

7

6.0

6.5

46.5

785

798

285

46.5

6.5

174

450

174

81

7.0

2.6

4.5

90

背面図

約300

約380

約350

背面から見る
(配管引出寸法)

室外機

64

164

69

19.5

22.5

64

558

570

805

710

69

19.5

22.5

64

558

570

331

280

22.5

64

160.5

89

199

アンカーボルト用穴
(2-φ12)

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

固定用穴

ドレン用穴
(φ20)
250

32

12

35

105

10

12

310

331

1.4

200以上

200

100以上

50以上

200以上

サービススペース

ワイヤレスリモコン

56

18

147

Pから見る (下引配管位置)

47

31

60

10

10

60

49

据付板

天井面 (回縁)

50以上

23

75

450

600

450

648

32.5

174

90

36.5

4.5

798

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

埋込ボルト用穴 (左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴 (左右) 10.5×20

ユニットを引っ掛けるために
必要な寸法です。

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。(冷媒チャージレス)
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ㊦
6. 電源コードの長さ
約0.4m 約1.1m
7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、
制御側φ1.6×2のFケーブルを使用します。

室内機

室外機

室内機から
電源を取る場合

端子台
A B C D

接続ケーブル

赤
茶
白
黒

端子台
D C B A

室外機

室内機

室外機から
電源を取る場合

端子台
C D

接続ケーブル

赤
茶
白
黒

端子台
D C B A

室外機

電源 単相100V

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-32PKX	RAC-32PKX
電圧		単相100V	
冷媒	圧縮機出力 (W)	—	800
凍	熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
装	冷媒制御装置	—	電動膨張弁
置	冷媒切換装置	—	四方弁
配管	冷媒種類	フロン22	
送風装置	過負荷保護装置	自動復帰形	
ファン	配管接続方式	フレア	
モータ	パイプ径 細径	φ6.35	
出力	(外径φmm) 太径	φ9.52	
(冷房・暖房)	配管セット	P-24VK2, P-28VK2	
種類	ファンモータ出力 (W)	20	20
風量	種類	貫流ファン	プロペラファン
(m³/h)	強風	500・660	1,500・1,500
微風	弱風	430・580	—
微風	微風	380・520	—
運転電流 (A)	冷房	8.6	—
消費電力 (W)	暖房 ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	12.0	—
力率 (%)	冷房	855 (80 ~ 1000)	—
始動電流 (A)	暖房 ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	1195 (75 ~ 1685)	—
接続ケーブルの本数	冷房	99	—
電源プラグ	暖房 ヒータ ON	—	—
容量 (V-A)	ヒータ OFF	99	—
形状	冷房	8.6	—
①	暖房	12.0	—
冷房能力 (kW)	冷房	3.2 (0.9 ~ 3.8)	—
除湿能力 (l/h)	暖房	—	—
冷房のめやす	ヒータ ON	—	—
9 ~ 13畳 (15 ~ 22m²)	ヒータ OFF	4.8 (0.9 ~ 6.6)	—
暖房能力 (kW)	低温	4.8	—
電気ヒーター (W)	暖房のめやす	—	—
11 ~ 13畳 (17 ~ 22m²)	据付方式	背面引掛	—
主操作スイッチ	表示ランプ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2C2	—
風速切換	フィルタ	除湿/運転/パワフル/タイマー	—
自動、強風、弱風、微風、静	キャビネット色	ホワイト・ブラウン	ライトベージュ
高さ	幅	285	570
奥行	質量 (kg)	798	710+95
183+10	9	280+51	32
強風	弱風	41・42	43・45
微風	静	34・35	—
28・30	23・23	—	—
37・37	ドレン接続口 (外径φmm)	16	—
付属品	壁掛据付部品一式・空清フィルター	—	—
電源コード長さ (m)	左/右	0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

投影法

NTS

尺度

NTS

備考

入庫

製図

カタギリ

99-02-08

名称

RAS-32PKX:RAC-32PKX

構造:寸法図


板木図番

3YAA77424


Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



配線図 RAC-32PKX



備考		投影法		尺度	
入庫		⊙		NTS	
製図	カタギリ	99-02-08	名称	Hitachi Appliances, Inc.	
審査	オンド	99-02-09	回路図：配線図	Tokyo Japan	
CAD		99.2.25		板木図番	
3YDA77425		3YDA77425		3YDA77425	