







室内機







註記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が 50 mm。
2. 配管は太径、細径とも断断してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 1.2 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 8 m 以内です。
5. フラグの形状  ①
6. 電源コードの長さ 



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式		
			室 内 機	室 外 機	
			RAS-32RXM	RAC-32RXM	
電 源 (50/60Hz)			単相100V		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—	800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		細幅スリット	コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置		—	電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置		—	四方弁	
	配 管	冷 媒 種 類	フロン R410A		
		封 入 量 (g)	1,220		
		過 負 荷 保 護 装 置	自動復帰形		
配 管		配 管 接 続 方 式	フレア		
	パイプ径 (外径φmm)	細 径	6.35		
		太 径	9.52		
送 風 装 置	配 管 セ ッ ト		P-24VR, P-28VR		
	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)		25	40	
送 風 装 置	フ ザ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風	720 ・ 780	
			弱 風	610 ・ 640	
			微 風	530 ・ 550	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	11.1		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	13.5	
	消 費 電 力 (W)	冷 房	995 (155~1,200)		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	1,215 (115~1,495)	
	力 率 (%)	冷 房	90		
		暖 房	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF		90		
	始 動 電 流 (A)	冷 房	11.1		
		暖 房	13.5		
冷 房 特 性	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4		
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A		
		形 状	①	—	
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		3.2 (0.9~4.0)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.8		
	冷 房 の め や す		9~13畳 (15~22m ²)		
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—		
		ヒータ OFF	4.5 (0.9~5.8)		
		低 温	4.2		
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—		
機 能	暖 房 の め や す		10~12畳 (16~20m ²)		
	据 付 方 式	背面引掛	—		
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1			
	表 示 ラ ン プ	除湿・運転・タイマー			
風 速 切 換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
	色 調 (近似マンセルNO.)		ホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	幅	280	570	
		奥 行	780	750+86	
		奥 行	227+3	288+47	
製 品 質 量 (kg)		9	35		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	42 ・ 42	42 ・ 42		
	弱 風	39 ・ 39	—		
	微 風	35 ・ 35	—		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)		16			
付 属 品		壁掛据付部品一式			
電 源 コー ド 長 さ (m)		左 / 右	0.4 / 1.1	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	トオヤマ	2003・03・26	 NTS	RAS-32RXM:RAC-32RXM 構造:寸法図
審査	ヤスナガ	2003・03・27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3.YAAA4221 再入庫
承認	ヤスナガ	2003・03・27		

