

3YAAA0872

室内機

785

798

285

798

203

193

7

6.0

6.5

4.7

上部吸込口

フロントグリル

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

P

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

Pから見る(下引配管位置)

4.7

3.0

6.0

1.0

1.3

6.0

4.5

背面図

174

7.0

450

7.0

2.3

6.5

約300

約380

約350

ドレン取出口

ドレンホース

ツユトイ

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

据付板

天井面(回縁)

174

450

174

7.5

5.0以上

2.1

6

4.1

2.57.5

203.5

1.4

6.0

6.63

7.5

3.6.5

4.5

2.88

7.98

壁穴φ6.5

ドレンホース

配管引出し穴中心線

本体中心線

埋込ボルト用穴(左右)10.5x20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

室外機

805

710

69

19.5

331

280

22.5

6.4

65.5

199

8.9

160.5

空気吸込口

空気吐出口

トツテ

アンカーボルト用穴(2-φ12)

アンカーボルト用切欠穴(2-φ8.0ボルト用)

固定用穴

ドレン用穴(φ20)250

32

12

3.5

10.5

10

310

331

1.2

サービススペース

200以上

200

50以上

100

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が50mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。配管長が12mを超える時は10g/mの冷媒追加充填が必要です。

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. プラグの形状 ㊦

6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機

端子台

A B C D

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 茶 白 黒

端子台

D C B A

室外機

室外機から電源を取る場合

室内機

端子台

A B C D

黒 白 赤

接続ケーブル

赤 茶 白 黒

端子台

D C B A

室外機

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-36HMX	RAC-36HMX
冷	圧縮機出力(W)	-	800
凍	熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
装	冷媒制御装置	-	電動膨張弁
置	冷媒切換装置	-	四方弁
	冷媒種類	フロン R410A	
	封入量(g)	1150	
	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管接続方式	フレア	
	パイプ径細径(外径φmm)	φ6.35	
	太径	φ9.52	
	配管セット	P-24VR, P-28VR	
送風装置	ファンモータ出力(W)	20	20
	種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量強風(m³/h)	540・680	1,550・1,530
	弱風	470・600	-
	微風	430・540	-
電気特性	運転冷房電流(A)	11.0	-
	暖房ヒータON	-	-
	ヒータOFF	12.9	-
	消費電力(W)冷房	990(155~1250)	-
	暖房ヒータON	-	-
	ヒータOFF	1160(115~1975)	-
	力率(%)冷房	90	-
	暖房ヒータON	-	-
	ヒータOFF	90	-
	始動電流(A)冷房	11.0	-
	暖房	12.9	-
	接続ケーブルの本数	4	-
	電源プラグ容量(V-A)形状	㊦	-
冷房特性	冷房能力(kW)	3.6(0.9~4.0)	-
	除湿能力(l/h)	1.9	-
	冷房のめやす	10~15畳(16~25m²)	-
暖房特性	暖房能力(kW)ヒータON	-	-
	ヒータOFF	4.8(0.9~7.0)	-
	電気ヒーター低温	5.1	-
	暖房のめやす	11~13畳(17~22m²)	-
機能	据付方式	背面引掛	-
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-2L1
	表示ライン	運転・タイマー・カラッと除湿	-
	風速切換	自動、強風、弱風、微風、静	-
	キャビネット色(近似マンセルN.O.)	ホワイト(5Y9/0.5)ナチュラルブラウン(10YR7/1)	ライトベージュ(10YR8.5/0.5)
外形寸法(mm)	高さ	285	570
	幅	798	710+95
	奥行	193+10	280+51
製品質量(kg)	強風	42・44	47・48
騒音(dB)(冷房・暖房)	弱風	36・35	-
	微風	28・30	-
	静	23・23	-
ドレン接続口(外径φmm)		16	-
付属品		壁掛据付部品一式	-
電源コード長さ(m)	左/右	0.4/1.1	-

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

オオタ

2001.02.24

NTS

NTS

RAS-36HMX:RAC-36HMX

構造:寸法図

審査

モリモト

2001.02.26

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA0872

2001-0316

承認

モリモト

2001.02.26

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

