




仕 様 表						
項 目		形 式		室 内 機	室 外 機	
				RAS-A22HX	RAC-22HX	
電 源		(50/60Hz)		単相100V		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力	(W)		—	800	
	熱 交 換 器	フィン形状		スリット	波形	
	冷 媒 制 御 装 置			—	キャピラリチューブ	
	冷 媒 切 換 装 置			—	四方弁	
	冷 媒	種 類	フロン22			
		封入量	(g) 670 (エアパージ分50g含む)			
	過 負 荷 保 護 装 置	自動復帰形				
	配 管	配 管 接 続 方 式	フレア			
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35		
			太 径	φ9.52		
	配 管 セ ッ ト	P-24VK2, 28VK2				
送 風 装 置	ファンモータ出力	(W)		20	20	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	380・520		1250
			弱 風	310・390		—
			微 風	240・260		—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	8.1			
		暖 房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	10.4		
	消 費 電 力 (W)	冷 房	730 (190~980)			
		暖 房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	940 (175~1,110)		
	力 率 (%)	冷 房	90			
		暖 房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	90		
	始 動 電 流 (A)	冷 房	8.1			
	暖 房	10.4				
性	接 続 ケーブル の 本 数	4				
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A			
		形 状	㊹	—		
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)	2.2 (0.9~2.5)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)	1.2				
	冷 房 の め や す	6~9畳 (10~15m²)				
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—			
		ヒータ OFF	3.2 (0.9~4.1)			
		低 温	3.0			
	電 気 ヒー ター (W)	—				
機 能	暖 房 の め や す	7~9畳 (12~15m²)				
	据 付 方 式	背面引掛	—			
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1T1				
	表 示 ラ ン プ	除湿, 運転, タイマー				
	風 速 切 換	自動, 強風, 弱風, 微風				
		自動, 強風, 弱風, 微風				
キャビネット (色, マンセルNo)		—	TベージュNo5Y7/2			
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	265		570		
	幅	798		700+53		
	奥 行	168+10		210+35		
製 品 質 量 (kg)		6.5		29		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	36・39		44・44		
	弱 風	32・35		—		
	微 風	28・30		—		
ドレン接続口 (外径φmm)		16				
付 属 品		壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)		左/右	0.9/1.6	—		

- 再封入時は冷媒量を接続配管 5 m 以下は 6 2 0 g、5 m を超え 7 m 以下の時は 6 4 0 g、7 m を超え 8 m 以下の時は 6 7 0 g 封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

			備考		投影法 		尺度 NTS			
入庫 			製図 ナカオ		97.01.11		名称		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
			審査 ナカオ		97.01.11		RAS-A22HX:RAC-22HX		桁木図番	
			承認 フヤマ		97.01.11		構造: 寸法図		3YAA73032	

