










B	B	0	0	2	0	8	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ2方向以上開放できるところに据え付けてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2010-02-02		NTS	RAS-A25Z:RAC-A25Z 構造:寸法図		
CHKD.	H. Yamazaki	2010-02-02	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2010 0202
APPD.	E. Matsubara	2010-02-02			3YAA BB0020880		



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※¹ HA接続コード：部品番号 [RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)
- ※² 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※³ RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Todokoro	2010-02-02		NTS	RAS-A25Z: RAC-A25Z 回路図: 配線図
CHKD, T. Umeshita	2010-02-02	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
H. Shono	2010-02-02			3YDA BB0020881
APPD, E. Matsubara	2010-02-02			REGD. REGD 2010 0203