









BB0049737


回路図



配線図 RAC-A40D2



配線図 RAS-A40D2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2015-03-18		NTS	RAS-A40D2:RAC-A40D2 回路図:配線図	
CHKD. T. Endo	2015-03-18	Hitachi Appliances, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2015 0318
APPD. K. Kezuka	2015-03-18	Tokyo Japan		3YDA BB0049737	

CAD

F

REGD.
REGD
2015
0318

002