









B	B	0	0	4	3	2	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※3 RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号[SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2014-03-04		NTS	RAS-AC25D:RAC-AC25D 回路図:配線図		
CHKD.	S. K. Biswas	2014-03-05	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0043280	
	H. Shono	2014-03-05					
APPD.	Y. Iizuka	2014-03-05					