








BBB0031694


室内機



ワイヤレスリモコン



背面図



据 付 板 (正面図) 天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)

注記


1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8 m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。

仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAS-AC28B		RAC-AC28B	
電 源 (50/60Hz)					単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		600		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			細幅スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
		封 入 量 (g)		870				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア				
	パイプ径 細 径			6.35				
	(外径φmm) 太 径			9.52				
送 風 装 置	ファ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40		
	ファ ン (冷房・暖房)	種 類	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
			風 量 (m ³ /h)	急 速	750 ・ 830	1,860 ・ 1,740		
			強 風	480 ・ 550	—			
			弱 風	410 ・ 470	—			
			微 風	310 ・ 350	—			
		静	260 ・ 260		—			
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	8.2					
		暖 房	9.3 (最大 15.0)					
	消費電力 (W)	冷 房	740 (205~1,250)					
		暖 房	840 (165~1,485)					
	力 率 (%)	冷 房	90					
		暖 房	90					
	始動電流 (A)	冷 房	8.2					
		暖 房	9.3					
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3					
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	125V-15A					
		形 状	㊦		—			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		2.8 (0.3~3.3)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.6					
	冷 房 の め や す		8~12畳 (13~19m ²)					
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)		標 準		3.6 (0.2~4.6)			
			低 温		3.4			
	暖 房 の め や す		8~10畳 (13~16m ²)					
機 能	据 付 方 式		背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4Z3					
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー					
	風 速 切 換		自動、急速、強風、弱風、微風、静					
色 調 (近似マンセルN.O.)				クリアホワイト (N9.5)		チャームグレー (2.9Y7.8/1)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280		570			
	幅		780		750+91			
	奥 行		210		288+56			
製 品 質 量 (kg)			8.5		29			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	急 速		48 ・ 47		47 ・ 47			
	強 風		38 ・ 38		—			
	弱 風		33 ・ 34		—			
	微 風		28 ・ 29		—			
	静		24 ・ 24		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16				
付 属 品				壁掛据付部品一式				
電 源 コー ド 長 さ (m)		左 / 右	0.6 / 1.3		—			

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2012-04-04		NTS	RAS-AC28B: RAC-AC28B 構造・寸法図
CHKD.	K. Yoshida	2012-04-04		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	E. Matsubara	2012-04-04		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YAA BB0031694	
				REGD. REGD 2012 0404	

1

2

3

4

5








6

7

8

5	6	9	6	1	3	0	0	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2012-04-04			NTS	RAS-AC28B:RAC-AC28B 構造:寸法図
CHKD.	K. Yoshida	2012-04-04				
APPD.	E. Matsubara	2012-04-04				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0031695	
					REGD. REGD 2012 0404	

