







- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の [テスト端子] CN6 に別売の^{※1}HA 接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の [テスト端子] CN6 に別売の^{※3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINK に接続する場合
室内基板の [H-LINK] CN7 に別売の^{※4}RAC アダプター
の端子を差込んでください。
- ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の [ワイヤードリモコン] CN20 に別売の^{※5}ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

※1 HA 接続コード: 部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター: HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード: 部品番号 [SP-CKC1]
※4 RAC アダプター: PSC-6RAD
※5 ワイヤードリモコン: SP-WD1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Todokoro	2013-02-07	第一角法	NTS	RAS-AJ25C: RAC-AJ25C 回路図: 配線図	
CHKD. S. K. Biswas	2013-02-08			Hitachi Appliances, Inc.	
	2013-02-08			Tokyo Japan	
APPD. H. Yamazaki	2013-02-08			TOCHIGI DWG. No.	
				3YDA BB0036729	