

7C71Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ 仕様表

RAS-AJ25M/RAC-AJ25M





ユ ニ ッ ト				室内ユニット	室外ユニット
タ イ プ				壁掛型セパレート	
型 式				RAS-AJ25M	RAC- AJ25M
電 源 (50/60Hz)				単相100V	
冷房	定格	能力	kW	2.5 (0.3 ~ 3.1)	
		消費電力	W	670 (205 ~ 1,120)	
		運転電流	A	7.8	
		力率	%	86	
暖房	定格	能力	kW	2.8 (0.2 ~ 4.1)	
		消費電力	W	630 (165 ~ 1,265)	
		運転電流	A	7.2 (最大 15.0)	
		力率	%	87	
	低温	能力	kW	3.0	
		消費電力	W	1,120	
始動電流			A	7.8	
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.8	
		JISC9612:2005 (区分名)		5.8 (A)	
冷凍装置	圧縮機出力		W	—	650
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート
	冷 媒	種 類		フロン R32	
封入量		g	680		
ファ ン	風 量 (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン	プロペラファン
		急 速	m ³ /h	690・770	1,650・1,590
		強 風	m ³ /h	450・530	—
		弱 風	m ³ /h	370・430	—
		微 風	m ³ /h	310・350	—
	静	m ³ /h	260・260	—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)		急 速	dB	62・62	59・59
		強 風	dB	51・52	—
		弱 風	dB	47・48	—
		微 風	dB	44・45	—
静		dB	41・40	—	
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-8P2		
電源プラグ	容 量		125V-15A		
	形 状		㊶	—	
電源コード長さ (左/右)		m	1.0/1.7	—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯 数	芯	3		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	9.52		
	最大配管長	m	30		
	最大高低差	m	15		
	冷媒追加充填量	g	20m超分 15g/m		
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16		
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)	Tベージュ (5Y7/2)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280×780×215	530×658 (+60) ×275 (+54.5)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	82×33×26	77×36×57	
質量 (製品・荷造)		kg	8.0・9.5	23.0・25.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃: DB・19℃: WB、室外 35℃: DB・24℃: WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB、室外 7℃: DB・6℃: WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB、室外 2℃: DB・1℃: WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. Y.Tanaka	2022-01-13		NTS	2022年度 AJシリーズ 仕様表	
CHKD. M.Awano	2022-01-13	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2022 0114
APPD. M.Awano	2022-01-13			4YAA NN0021437	

NN0021438

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ
室外ユニット 寸法図



適用機種
RAC-AJ25M
RAC-AJ28M
RAC-AJ36M



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	Y.Tanaka	2022-01-13		NTS	2022年度 AJシリーズ 寸法図	
CHKD.	M.Awano	2022-01-13			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	M.Awano	2022-01-13			3YAA NN0021438	

Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc.

REGD.
2022
0114

