








6 4 9 1 3 0 0 B B B


室内機



ワイヤレスリモコン




背面図




据 付 板 (正面图)

天井面（回縁）〔ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。〕



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊹
6. 電源コードの長さ



仕様表

項 目			形 式		室 内 機	室 外 機	
			RAS-AW22A		RAC-AW22A		
電 源 (50/60Hz)			単相100V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		-		600		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		細幅スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置		-		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置		-		四方弁		
	冷 媒	種 類	フロン R410A				
		封 入 量 (g)	720				
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形				
配 管	配 管 接 続 方 式		フレア				
	パイプ径 (外径φmm)	細 径	6.35				
		太 径	9.52				
送 風 装 置	ファ ン モ ー タ 出 力 (W)		25		40		
	ファ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強風+パワフル	650 ・ 720		1,590・1,530	
			強 風	410 ・ 480		-	
			弱 風	340 ・ 410		-	
			微 風	260 ・ 260		-	
			運 転 電 流 (A)	冷	房	6.5	
電 気 特 性		暖	房	5.2 (最大 15.0)			
	消 費 電 力 (W)	冷	房	550 (235~850)			
		暖	房	440 (170~1,075)			
	力 率 (%)	冷	房	85			
		暖	房	85			
	始 動 電 流 (A)	冷	房	6.5			
		暖	房	5.2			
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		3					
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A) 形 状	125V-15A					
		㊦	-				
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		2.2 (0.3~2.8)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.2				
	冷 房 の め や す		6~9畳 (10~15m ²)				
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)	標 準	2.2 (0.2~3.9)				
		低 温	2.8				
	暖 房 の め や す		5~6畳 (8~10m ²)				
機 能	据 付 方 式		背面引掛		-		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4L1				
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー				
	風 速 切 換		自動, 強風+パワフル, 強風, 弱風, 微風				
色 調 (近似マンセルNO.)			クリアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高	さ	280		505		
	幅		780		700+64		
		奥 行	210		258+54		
製 品 質 量 (kg)		7.5		22			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強風+パワフル		45 ・ 45		45 ・ 45		
	強 風		33 ・ 34		-		
	弱 風		30 ・ 31		-		
	微 風		24 ・ 24		-		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16				
付 属 品			壁掛据付部品一式				
電 源 コー ド 長 さ (m)		左 / 右	0.6 / 1.3		-		

●本仕様は予告なく変更することがあります.

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2012-04-27		N T S	RAS-AW22A:RAC-AW22A 構造・寸法図	
CHKD.	K. Yoshida	2012-04-30	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	E. Matsubara	2012-04-30				3YAA BB0031946

