







- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
 - H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Todokoro	2014-03-27		NTS	RAS-AW28C: RAC-AW28C 回路図: 配線図	
CHKD. S. K. Biswas	2014-03-31	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			REGD. REGD 2014 0401
APPD. Y. Iizuka	2014-04-01				
				TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0043604	