










3YAA76824


室内機




Pから見る（下引配管位置）



※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを入換えてください。




室 外 機




注 記


1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ15m以内です。
(配管長が8mを超える場合には、10g/mの追加チャージが必要です)
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ①
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、
制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の
単線Fケーブルを使用します。



サービススペース



仕 様 表


項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
				RAS-B22KX	RAC-B22KX	
電 源 (50/60Hz)				単相100V		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—	700	
	熱交換器フィン形状			アコーディオン	コルゲート	
	冷媒制御装置			—	キャピラリ	
	冷媒切換装置			—	四方弁	
	冷媒	種 類		フロン22		
		封入量 (g)		540 (ページ分20g含む)		
	過負荷保護装置			自動復帰形		
配 管	配管接続方式			フレア		
	パイプ径 (外径φmm)	細 径		6.35		
		太 径		9.52		
	配管セット			P-24VK2, P-28VK2		
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20	20	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	360・480	1320・1290	
			弱 風	320・410	—	
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	9.1			
		暖 房	ヒータ ON	—		
			ヒータOFF	12.1		
	消費電力 (W)	冷 房	820 (320~1100)			
		暖 房	ヒータ ON	—		
			ヒータOFF	1090 (280~1300)		
	力 率 (%)	冷 房	90			
		暖 房	ヒータ ON	—		
			ヒータOFF	90		
	始動電流 (A)	冷 房	9.1			
暖 房		12.1				
接続ケーブルの本数			4			
電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A				
	形 状	㊶		—		
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.9~2.5)		
	除湿能力 (ℓ/h)			1.2		
	冷 房 の め や す			6~9畳 (10~15m²)		
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—			
		ヒータOFF	3.2 (0.9~3.9)			
		低 温	2.8			
	電気ヒーター (W)			—		
機 能	暖 房 の め や す			7~9畳 (12~15m²)		
	据 付 方 式	背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ	ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1Y4				
	表 示 ラ ン プ	運転・タイマー				
風 速 切 換			自動・強風・弱風・微風			
キャビネット (色, マンセルNo)				—	—	
外形寸法 (mm)	高	さ		248	530	
	幅		744	665+80		
	奥	行	168+5	247+38		
製 品 質 量 (kg)				5.5	24	
騒 音 (dB)	強	風		36・40	44・44	
	弱	風		32・36	—	
	微	風		28・32	—	
ドレン接続口 (外径φmm)				φ16		
付 属 品				壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m) 左/右				0.9/1.6	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。


	備考				投影法 	尺度 NTS	
入庫 98.10.1 庫	製図 審査 承認	イヅカ ヤスナガ フジ	98.09.08 98.09.08 98.09.10	名称 RAS-B22KX:RAC-B22KX 構造:寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YAA76824	

3YDA76825


回路図



配線図 RAS-B22KX



配線図 RAC-B22KX



	備考			投影法	尺度	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番 3YDA76825
					NTS		
入庫 	製図 イヅカ	98-09-02	名称	RAS-B22KX: RAC-B22KX			
審査 ヤスナガ	98-09-09		回路図: 配線図				
承認 フジ	98-09-10						