




仕様表

項目		形式	室内機 RAS-B22V	室外機 RAC-B22V
電源		(50/60Hz)	単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量 (g)		850	
過負荷保護装置	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 (外径φmm)	細径	6.35	
		太径	9.52	
	配管セット		HP-2340F, HP-2370F	
送風装置	ファンモータ出力 (W)		25	40
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン	
		風量 (m ³ /h)	550 ・ 600	
		強風	1,860 ・ 1,620	
		弱風	510 ・ 540	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	5.1	
		暖房	4.4 (最大 15.0)	
	消費電力 (W)	冷房	450 (155～980)	
		暖房	390 (115～1,060)	
	力率 (%)	冷房	88	
接続ケーブルの本数	始動電流 (A)	冷房	5.1	
		暖房	4.4	
	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A	
		形状	㊹	
	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9～2.9)	
冷房特性	除湿能力 (ℓ/h)		1.2	
	冷房のめやす		6～9畳 (10～15m ²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	標準	2.2 (0.9～4.3)	
		低温	3.1	
	暖房のめやす		5～6畳 (8～10m ²)	
機能	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1	
	表示ランプ		除湿・運転・タイマー	
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
色調 (近似マンセルN.O.)			ピュアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ		280	505
	幅		780	700+68
	奥行		219	258+48
製品質量 (kg)			9.5	27
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		44 ・ 45	45 ・ 45
	弱風		37 ・ 38	—
	微風		33 ・ 35	—
ドレン接続口 (外径φmm)			16	
付属品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)		左 / 右	0.4 / 1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

