












- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の※⁵ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※⁶無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※⁷HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
※⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
※⁵ ワイヤードリモコン：SP-WD1
※⁶ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
※⁷ HEMSアダプター：SP-EM1



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2018-02-06		NTS	RAS-BJ22H:RAC-BJ22H 回路図・配線図	
CHKD. H. Shono	2018-02-06			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. K. Kezuka	2018-02-06			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0008906	REGD. REGD 2018 0206