



BBB0043022





室内機




ワイヤレスリモコン






リモコンホルダー



背面図




据 付 板 (正面図) 天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が 50 mm 必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 2.0 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 1.0 m 以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。





仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-BJ25D		RAC-BJ25D	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷房	定格	能力	kW	2.5 (0.3 ~ 3.1)			
		消費電力	W	610 (205 ~ 1,080)			
		運転電流	A	6.9			
		力率	%	88			
暖房	定格	能力	kW	2.8 (0.2 ~ 4.1)			
		消費電力	W	600 (165 ~ 1,265)			
		運転電流	A	7.0 (最大 15.0)			
		力率	%	86			
	低温	能力	kW	3.0			
		消費電力	W	1,120			
始 動 電 流			A	7.0			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.8			
		JISC9612:2005 (区分)		5.8 (A)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		600	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R410A			
封入量		g	870				
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		40	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	690 ・ 770		1,650・1,590	
		強 風	m³/h	450 ・ 530		—	
		弱 風	m³/h	370 ・ 430		—	
		微 風	m³/h	310 ・ 350		—	
		静	m³/h	260 ・ 260		—	
	音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	62 ・ 62		57 ・ 57	
強 風		dB	51 ・ 52		—		
弱 風		dB	47 ・ 48		—		
微 風		dB	44 ・ 45		—		
静		dB	41 ・ 40		—		
操作スイッチ		型名	ワイヤレスリモコン RAR-5N1				
電源プラグ	容 量		125V-15A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)		m	1.0/1.7		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280×780×210		570×750 (+91)×288 (+56)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	82×33×26		86×38×61		
質量 (製品・荷造)		kg	8.5 ・ 10.0		29.0 ・ 30.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスパネルカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2014-02-17			N T S	RAS-BJ25D:RAC-BJ25D 構造・寸法図	
CHKD.	I. Matsunuma	2014-02-17					
APPD.	Y. Iizuka	2014-02-17					
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan					TOCHIGI DWG. No.		
					3YAA BB0043022		





- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{*4}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の^{*5}ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*6}無線LAN接続アダプターの端子を
差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
※4 RACアダプター：PSC-6RAD
※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1
※6 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Todokoro	2014-02-14	第一角法	NTS	RAS-BJ25D:RAC-BJ25D 回路図:配線図	
CHKD. S. K. Biswas	2014-02-17			Hitachi Appliances, Inc.	
	2014-02-17			Tokyo Japan	
APPD. Y. Iizuka	2014-02-17			TOCHIGI DWG. No.	
				3YDA BB0043024	

