










- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の【ワイヤードリモコン】CN20に別売の※⁵ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の※⁶無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- HEMSを使用する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の※⁷HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号【SP-HAC1】
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号【SP-CKC1】
※4 RACアダプター：PSC-6RAD
※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1
※6 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
※7 HEMSアダプター：SP-EM1