

1991200NN

日立ルームエアコン 壁掛BZシリーズ 仕様表

RAS-BZ2226S/RAC-BZ2226S

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-BZ2226S		RAC-BZ2226S	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷房	定 格	能力	kW	2.2 (0.3~3.2)			
		消費電力	W	425 (185~880)			
		運転電流	A	4.9			
		力率	%	87			
暖房	定 格	能力	kW	2.2 (0.2~4.5)			
		消費電力	W	400 (150~1315)			
		運転電流	A	4.6			
		力率	%	87			
	低 温	能力	kW	3.3			
		消費電力	W	1160			
始動電流			A	4.9			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013(区分)		6.6 (I)			
冷凍装置	圧縮電動機出力		W	—		650	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
		封入量	g	720			
設計圧力			MPaG	4.15			
ファ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファン電動機出力		W	31		47	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	860・800		2030・1450	
		強 風	m ³ /h	614・642		—	
		弱 風	m ³ /h	486・568		—	
		微 風	m ³ /h	392・484		—	
静		m ³ /h	275・411		—		
音響パワーレベル ノ音圧レベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	61・59/44・41		58・55/44・41		
	強 風	dB	50・51/37・35		—		
	弱 風	dB	46・47/33・32		—		
	微 風	dB	43・44/30・28		—		
	静	dB	40・41/26・25		—		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-BN1				
電源プラグ	容 量		125V-15A				
	形 状		㊸		—		
電源コード長さ (左/右)			m	(左) 0.6 / (右) 1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	9.52			
	最大配管長		m	30			
	最大高低差		m	15			
	冷媒追加充填量		g	20m超分 10g/ m			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		Tページ (5Y7/2)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×280		570×750 (+60) ×288 (+56)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	85×35×34		86×38×61	
質量 (製品・荷造)			kg	9.0 ・ 11.0		26.0 ・ 29.0	

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。

(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。








(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。

(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスパネルカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	Y.Gangsik	2026-06-04		NTS	2026年度 BZシリーズ 仕様表	
CHKD.	J.Cai	2026-06-05				TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0031551
APPD.	K.Daigou	2026-06-05				

日立ルームエアコン 壁掛BZシリーズ 室外ユニット 寸法図




注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、2方向以上開放できる所に据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	Y.Gangsik	2026-06-04		NTS	2026年度 BZシリーズ 寸法図	
CHKD.	J.Cai	2026-06-05	 BOSCH		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	K.Daigou	2026-06-05			3YAA NN0031553	

日立ルームエアコン 壁掛BZシリーズ 室内室外ユニット 回路図・配線図


室内機	室外機
RAS-BZ2226S	RAC-BZ2226S
RAS-BZ2526S	RAC-BZ2526S
RAS-BZ2826S	RAC-BZ2826S



室外機配線図




室内機配線図



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の*³カードキー接続コードを
差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7Aに別売の*⁴RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
- ・白くまくんアプリ／HEMSを使用する場合
室内基板のCN7Aに別売の*⁵無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

- ※ 1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※ 2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※ 3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※ 4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※ 5 無線LAN接続アダプター：SP-WL4

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	M.Okabe	2026-06-04		NTS	2026年度 BZシリーズ 回路図:配線図	
CHKD.	R.Takano	2026-06-04	 BOSCH		TOCHIGI DWG. No.	 RECD. 2026 0604
APPD.	H.Hashimoto	2026-06-04				
					3YDA NN0031554	