




仕 様 表				室 内 機		室 外 機	
項 目				R A S - C 2 5 H X		R A C - 2 5 H X	
電 源 (50/60Hz)				単相 1 0 0 V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		-		8 0 0		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット		波形		
	冷 媒 制 御 装 置		-		キャピラリチューブ		
	冷 媒 切 換 装 置		-		四方弁		
	冷 媒	種 類	フロン22				
		封入量 (g)	6 7 0 (エアページ分50g含む)				
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形				
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア			
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6. 35			
			太 径	φ9. 52			
配 管 セ ッ ト		P-24VK2, 28VK2					
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	380・520		1250	
			弱 風	310・390		-	
			微 風	240・260		-	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	8. 8				
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	11. 0			
	消 費 電 力 (W)	冷 房	790 (190~1, 080)				
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	990 (175~1, 125)			
	力 率 (%)	冷 房	90				
		暖 房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	8. 8				
		暖 房	11. 0				
		接 続 ケ ー ブ ル の 本 数	4				
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A					
	形 状	㊹	-				
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)		2. 5 (0. 9~2. 8)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1. 4				
	冷 房 の め や す		7~10畳 (11~17m²)				
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	-				
		ヒータ OFF	3. 6 (0. 9~4. 3)				
		低 温	3. 1				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		-				
機 能	暖 房 の め や す		8~10畳 (13~16m²)				
	据 付 方 式		背面引掛		-		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1T1				
	表 示 ラ ン プ		除湿, 運転, タイマー				
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風				
キャビネット (色, マンセルNo)				ライトグレー (*ZNN3X)		TベージュNo5Y7/2	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		265		570		
	幅		798		700+53		
	奥 行		168+10		210+35		
製 品 質 量 (kg)				6. 5		29	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		37・40		44・44		
	弱 風		32・35		-		
	微 風		28・30		-		
ドレン接続口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)		左/右	0. 9/1. 6		-		

- 再封入時は冷媒量を接続配管 5 m 以下は 6 2 0 g、5 m を超え 7 m 以下の時は 6 4 0 g、7 m を超え 8 m 以下の時は 6 7 0 g 封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

			備考		投影法  尺度 NTS	
入庫 	製図 ナカオ	96.10.05	名称 RAS-C25HX:RAC-25HX 構造:寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
	審査 ナカオ	96.10.05		栃木図番 3YAA73213		
	承認 中野	96.10.05				

