












室内機




Pから見る（下引配管位置）




室 外 機






- ≦ 1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は大径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
(配管長が8mを超える時は20g/mの冷媒追加充填が必要です。)
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ 約900 約1600



7. プラグの形状 ②
- | 7 | 室内機受電の場合 | 室内機 | 室外機 |
|---|----------|-----|-----|
| | | | |



- 室外機受電の場合 室内機 室外機



製図	ナカオ	99.02.24
審査	ナカオ	99.02.24
承認	フジ	99.02.24

名称	RAS-C25KX:RAC-258KX
構造：寸法図	

投影法

尺度
NTS

枋木図番


Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

3 YAA77503

仕様表

項目			形式		室内機		室外機	
					RAS-C25KX		RAC-258KX	
電源 (50/60Hz)					単相100V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			-		700		
	熱交換器フィン形状			アコーディオン		コルゲート		
	冷媒制御装置			-		キャピラリチューブ		
	冷媒切換装置			-		四方弁		
	冷媒	種類		HCFC-22				
		封入量 (g)		560 (エアバージ分20g含む)				
	過負荷保護装置			自動復帰形				
	配管	配管接続方式		フレア				
パイプ径 (外径φmm)		細径	φ6.35					
		太径	φ9.52					
配管セット			P-24VK2, 28VK2					
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種類		貫流ファン		プロペラファン		
		風量 (m³/h)	強風	410・480		1320・1290		
			弱風	320・410		-		
			微風	280・340		-		
電気特性	運転電流 (A)	冷房	12.4					
		暖房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	13.5				
	消費電力 (W)	冷房	1,120 (320~1,150)					
		暖房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	1,215 (280~1,350)				
	力率 (%)	冷房	90					
		暖房	ヒータ ON	-				
			ヒータ OFF	90				
	始動電流 (A)	冷房	12.4					
暖房		13.5						
接続ケーブルの本数		4						
電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A						
	形状	㊹		-				
冷房特性	冷房能力 (kW)		2.5 (0.9~2.8)					
	除湿能力 (ℓ/h)		1.4					
	冷房のめやす		7~10畳 (1.1~1.7m²)					
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	-					
		ヒータ OFF	3.4 (0.9~3.9)					
		低温	2.8					
	電気ヒーター (W)		-					
機能	暖房のめやす		7~9畳 (1.2~1.5m²)					
	据付方式	背面引掛						
	主操作スイッチ	ワイヤレスリモコン (プッシュボタン)・RAR-1Y4						
	表示ランプ	運転, タイマー						
外形寸法 (mm)	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風					
	キャビネット (色, マンセルNo)		-		-			
製品質量 (kg)	外形寸法 (mm)	高さ	248		570			
		幅	744		700+60			
		奥行	168+5		210+35			
騒音 (dB) (冷房・暖房)	製品質量 (kg)		5.5		28.0			
	強風	38・41		47・47				
		弱風	32・36		-			
微風		28・32		-				
ドレン接続口 (外径φmm)			16					
付属品			壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m)			左/右	0.9/1.6		-		

● 本仕様は予告なく変更することがあります。



NTS


枋木図番

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan


3 YAA77503

3YDA77513

回路図




配線図 RAC-258KX



注記

1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。

配線図 RAS-C25KX



備考				投影法	尺度	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番 3YDA77513
入庫	製図	ナカオ	99.02.24	名称	NTS		
99.3.9	審査	ナカオ	99.02.24	RAS-C25KX: RAC-258KX			
	承認	フジ	99.02.24	回路図: 配線図			