

25042000NN

日立ルームエアコン 壁掛Dシリーズ 仕様表

RAS-D22N/RAC-D22N

ユニット				室内ユニット	室外ユニット
タイプ				壁掛型セパレート	
型式				RAS-D22N	RAC-D22N
電源 (50/60Hz)				単相 100V	
冷房	定格	能力	kW	2.2 (0.3 ~ 2.7)	
		消費電力	W	635 (190 ~ 820)	
		運転電流	A	7.5	
		力率	%	85	
暖房	定格	能力	kW	2.2 (0.2 ~ 3.9)	
		消費電力	W	470 (160 ~ 1,175)	
		運転電流	A	5.5 (最大 15.0)	
		力率	%	85	
	低温	能力	kW	2.8	
		消費電力	W	1,040	
始動電流			A	7.5	
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 (区分)		5.8 (I)	
冷凍装置	圧縮機出力		W	—	600
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート
	冷媒	種類		フロン R32	
		封入量	g	500	
ファン	種類			貫流ファン	プロペラファン
	風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	650・720	1,590・1,530
		強風	m³/h	410・480	—
		弱風	m³/h	340・410	—
		微風	m³/h	290・330	—
		静	m³/h	260・260	—
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	62・62	57・55	
	強風	dB	49・50	—	
	弱風	dB	46・47	—	
	微風	dB	43・43	—	
	静	dB	40・40	—	
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-AS1		
電源プラグ	容量		125V-15A		
	形状		㊦	—	
電源コード長さ (左/右)			m	1.0/1.7	—
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯数	芯	3		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	9.52		
	最大配管長	m	12		
	最大高低差	m	10		
	冷媒追加充填量	g	チャージレス		
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16	
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)	Tベージュ (5Y7/2)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	280×780×218	530×658 (+60) ×275 (+54.5)
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	82×33×26	77×36×57
質量 (製品・荷造)			kg	7.5・9.0	19.5・21.0

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。


(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。





(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。






SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	M.Oguri	2023-03-27		NTS	2023年度 Dシリーズ 仕様表	
CHKD.	M.Awano	2023-03-27	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2023 0327
APPD.	M.Awano	2023-03-27			4YAA NN0025042	

NN0025043

日立ルームエアコン 壁掛Dシリーズ 室内ユニット 寸法図



ワイヤレスリモコン



※室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上。


注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状

RAS-D22N~D36N ㊦
RAS-D40N2 ㊧
RAS-D56N2~D71N2 ㊨

- 電源コードの長さ

RAS-D22N~D36N 約1.0m RAS-D22N~D36N 約1.7m
RAS-D40N2~D71N2 約0.6m RAS-D40N2~D71N2 約1.3m



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。









適用機種

RAS-D22N
RAS-D25N
RAS-D28N
RAS-D36N
RAS-D40N2
RAS-D56N2
RAS-D63N2
RAS-D71N2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. M.Oguri	2023-03-27	⊕	NTS	2023年度 Dシリーズ 寸法図	CAD
CHKD. M.Awano	2023-03-27			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. M.Awano	2023-03-27			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0025043	REGD. 2023 0327

NN0025044

日立ルームエアコン 壁掛Dシリーズ
室外ユニット 寸法図



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

適用機種
RAC-D22N

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Oguri	2023-03-27	⊕	NTS	2023年度 Dシリーズ 寸法図	
CHKD. M.Awano	2023-03-27	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2023 0327
APPD. M.Awano	2023-03-27			3YAA NN0025044	


NN0025045

日立ルームエアコン 壁掛Dシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機
RAS-D22N
RAS-D25N
RAS-D28N
RAS-D36N

室外機
RAC-D22N
RAC-D25N
RAC-D28N
RAC-D36N


回路図




電源回路

制御回路

室外機配線図



室内機配線図



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*3 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*4無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売のHEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD
- *4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

※ 部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	M.Okabe	2023-02-08		NTS	2023年度 Dシリーズ 回路図:配線図	
CHKD.	M.Kurosaki	2023-02-09				
APPD.	H.Hashimoto	2023-02-09				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0025045	REGD. 2023 0209

